

Kraftmodul HHC1

Insatsvariationen erbjuder stor flexibilitet. Lämplig för maskin- och anläggningsinstallatiner, tryckpressar och rack/panel-teknologi.

Högströmsmodulen, som hanterar höga strömstyrkor för tillräcklig reservering, är idealisk för användning inom robotik och i styrsystem.

Info

För högströmsapplikationer
upp till 220 A

Låsspak för att modulen lätt ska kunna tas bort



Vindkraft



Maskin- och anläggningkonstruktion



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Fördelar

Högströmsöverföring

Hög flexibilitet tack vare möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon

Crimp connection for permanent vibration proof contacting

Användningsområden

Maskin- och anläggningkonstruktion

Robotindustri

Styrteknik

Förnyelsebar energi

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V):

1000

Senaste uppdatering (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Kraftmodul HHC1

Stötspänning:	8 kV
Märkström:	220
Pollution degree:	3
Antal poler:	1
Anslutningsmetoder:	Krimpanslutning: 50 mm ² till 95 mm ²
Material:	PA6
Antal matningar:	500
Temperaturområde:	-40 till +125 °C

Observera

* Icke LAPP-produkt

På grund av reducerade tvärsnitt vid ramarnas PE-kontakter måste PE-kontakterna skyddas ytterligare mot kortslutning genom användning av en skyddskrets med tillräckligt kortslutningstid (<0,25 s).

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Kraftmodul HHC1

Art nr	Produktbeskrivning	Kontakt typ	Slots	Antal / förp.
Kraftmodul HHC1				
44424030	MCS HHC1	hane	2	10
44424031	MCB HHC1	hona	2	10

Senaste uppdatering (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Kraftmodul HHC1

