

Kraftmodul HHC2

Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.

Högströmsmodulen som säkerställer höga strömstyrkor för tillräcklig reservering av energi, innehåller vibrationsbeständiga krimpkontakter.

Info

För högströmsapplikationer

upp till 150 A

Låsspak för att modulen lätt ska kunna tas bort



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Vindkraft

Fördelar

Högströmsöverföring

Hög flexibilitet tack vara möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon

Crimp connection for permanent vibration proof contacting

Användningsområden

Maskin- och anläggningkonstruktion

Robotindustri

Styrteknik

Förnyelsebar energi

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Kraftmodul HHC2

Märkspänning (V):	1000
Stötspänning:	8 kV
Märkström:	150
Miljöklass:	3
Antal poler:	2
Anslutningsmetoder:	Krimpanslutning: 16 mm ² ... 35 mm ²
Material:	PA6
Antal matningar:	500
Temperaturområde:	-40 till +125 °C

Observera

* Icke LAPP-produkt

På grund av reducerade tvärsnitt vid ramarnas PE-kontakter måste PE-kontakterna skyddas ytterligare mot kortslutning genom användning av en skyddskrets med tillräckligt kortslutningstid (<0,25 s).

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Kraftmodul HHC2

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Slots	Antal / förp.
Kraftmodul HHC2				
44424017	MCS HHC2	hane	2	10
44424018	MCB HHC2	hona	2	10

Kraftmodul HHC2

