

EPIC® MC Modulinsats pneumatik 1-polig

Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.

Den pneumatiska modulen, med ventil som är lämplig för slangar med 2,5 och 4 mm, har en mässingkontakt. Den är lämplig för användning i tryckmaskiner.

Info

Pneumatiska insatser med ventiler för 2,5 och 4 mm slang



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Vindkraft

Fördelar

Hög flexibilitet tack vare möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon
Montering av unika kontaktdon, lämpliga för alla industriella applikationer

Användningsområden

Anläggningsteknik
Kretskortsmaskiner
Styrteknik

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)

Poltal:

Mässing

Antal poler:

1

Anslutningsmetoder:

Plug-in-anslutning: för slang med en inre diameter på 2,5 mm /

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MC Modulinsats pneumatik 1-polig

	4,0 mm
Antal matningar:	100
Driftstryck:	8 bar
Provtryck:	10 bar
Temperaturområde:	-20°C till +100°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® MC Modulinsats pneumatik 1-polig

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Antal driftsatta kontakter	Slots	Antal / förp.
Insatsmodul: pneumatisk 1-polig					
44424004	MCS 1x2,5 PNEU (10)	hane	1	1	10
44424005	MCB 1x2,5 PNEU (10)	hona med ventil	1	1	10
44424006	MCS 1x4,0 PNEU (10)	hane	1	1	10
44424007	MCB 1x4,0 PNEU (10)	hona med ventil	1	1	10

EPIC® MC Modulinsats pneumatik 1-polig

