
# EPIC® MH BUS

Valfria insatskombinationer i en kontakt ger större flexibilitet

EPIC® MH BUS, modul för 2 x 4 skärmade kontakter

## Info
Modulärt kontaktdonssystem, passar till marknadsstandarden
Skärmad modul för överföring av data och signaler. Lämplig för Ethernet kategori 5e



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Maskin- och anläggningkonstruktion

Spårbundet

Vindkraft

## Fördelar
Skärmad modul för överföring av data och signaler. Lämplig för Ethernet kategori 5e
EPIC® MH serien är kompatibel med marknadsstandard
Crimp connection for permanent vibration proof contacting
Hög flexibilitet tack vara möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

## Användningsområden
Maskinteknik
Robotindustri
Anläggningsteknik
Förnyelsebar energi
Järnvägs- / fordonskonstruktion

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

# EPIC® MH BUS

## Tekniska data

| | |
|---|---|
| Klassificering ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC002641<br>ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt) |
| Klassificering ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC002641<br>ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt) |
| Märkspänning (V): | 50 |
| Stötspänning: | 0,8 kV |
| Märkström: | 10 |
| Miljöklass: | 3 |
| Brännbarhet: | UL94 V-0 |
| Anslutningsmetoder: | Krimpanslutning: 0,14 - 2,5 $mm^2$ |
| Material: | PA |
| Antal matningar: | 500 |
| Certifikat: | UL-testad:<br>UL File Number: E75770 |
| Temperaturområde: | -40 °C till +125 °C |

## Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

# EPIC® MH BUS

Produktinformation

| Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Antal driftsatta kontakter | Slots | Antal / förp. |
|---|---|---|---|---|---|
| EPIC® MH BUS | | | | | |
| 44423228 | EPIC® MHS Bus | hane | 2 | 2 | 10 |
| 44423230 | EPIC® MHB Bus | hona | 2 | 2 | 10 |

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16