

## EPIC® MC modulinsats: PROFIBUS DP

Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.

PROFIBUS DP-modulen, som är lämplig för avbrottsfri bussdrift, har en skruvanslutning som säkerställer en enkel installation.

### Info

Profibus DP-modul för avbrottsfri fältbusskommunikation

Låsspak för att modulen lätt ska kunna tas bort



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Vindkraft

### Fördelar

Vibrationssäker anslutning för störningsfri busskommunikation

Överföringshastighet upp till 12 Mbit/s

Skruvanslutning för enkel kontaktering

Skärmd via dragavlastningen

### Användningsområden

Anläggningsteknik

Ljus- och ljudteknik

Styrteknik

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V):

30 V

Märkström:

1 A

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® MC modulinsats: PROFIBUS DP

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Miljöklass:         | 3                                   |
| Påtal:              | Gulpläterad kopparlegering          |
| Antal poler:        | 2 / 4 + skärm                       |
| Anslutningsmetoder: | Skruvanslutning: för PROFIBUS-kabel |
| Antal matningar:    | 100                                 |
| Temperaturområde:   | -20 °C ... +85 °C                   |

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® MC modulinsats: PROFIBUS DP

| Art nr                    | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Antal driftsatta kontakter | Slots | Antal / förp. |
|---------------------------|--------------------|------------|----------------------------|-------|---------------|
| Modulinsats: Proifibus DP |                    |            |                            |       |               |
| 10390400                  | MCS 2 SS           | hane       | 2 + skärm                  | 1     | 5             |
| 10390500                  | MCS 2 BS           | hona       | 2 + skärm                  | 1     | 5             |