

## EPIC® H-A 3 MAGD

Innovativ metall- och plastkåpa

Universell hög kåpa för rektangulär kontaktdon, för längsbygel och med rak kabelingång .

### Info

Tillverkad i Tyskland



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Spårbundet



Vindkraft



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Flamhämmande



Korrosionsbeständig



Mekanisk resistens

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-A 3 MAGD



Robust

### Fördelar

EPIC® H-A 3-serien omfattar de minsta kåporna inom området tunga industriella kontaktidon och säkerställer säkra anslutningar på ett minimalt utrymme.

Kompatibel med mötande kåpor av andra fabrikat.

Skyddskåpa skyddar mot miljöpåverkan i oinsatt tillstånd.

Integrerad tätning inuti underlättar monteringen (inga små delar som går förlorade).

Pilen på kåpan är ett nytt designelement som är lätt att känna, och därmed underlättar installation i trånga utrymmen med dålig sikt.

### Användningsområden

För att skydda kontaktionsinsatsen mot omgivande påverkan.

För användning med många EPIC®-insatser för rektangulära kontaktidon.

För strömförsörjningsanslutning till enheter och maskiner i olika applikationer.

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktidon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktidon
Material:	Kåpa: pulverlackat zinkgjutgods, grå Bygel: zinkpläterat stål Packning: NBR
Skyddsklass:	IP 66/IP 68 1 meter/10 timmar (spärrad) IP 44 (låst lock)
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**EPIC® H-A 3 MAGD**

Art nr	Artikelbeskrivning	Antal / förp.
Kåpa med tätning för hyls- och stiftinsatser		
10455110	EPIC® H-A 3 MAGD	10
Kåpa utan tätning för stiftinsatser		
10455120	EPIC® H-A 3 MAGD utan tätning	10

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16