

EPIC® MH 1 250A

Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.

EPIC® MH 1 250A

Info

Högströmsmodul upp till 250 A med beröringsskydd för maximal säkerhet
Modulärt kontaktdonssystem, matningsbart med marknadsstandard



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



e-Mobility



Maskin- och anläggningkonstruktion



Spårbundet



Vindkraft



Brett kabelomfång



Tillförlitlighet



Volt

Fördelar

Högströmsmodul 1-polig för stor energiöverföring

Beröringsskydd för maximal säkerhet för användaren (skyddad)

Krimpanslutning upp till 95 mm² för maximal kontakteringssäkerhet med ledningen

Skyddsledarmodul (PE) för säker PE-förbindelse och förbindelse med ramen och huset

Railway applications

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 1 250A

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Användningsområden

Maskinteknik
Förnyelsebar energi
Testutrustningens konstruktion
Anläggningsteknik
Järnvägs- / fordonskonstruktion

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002312
Märkspänning (V):	1000 V AC/DC
Stötspänning:	8 kV
Märkström:	250
Miljöklass:	3
Brännbarhet:	UL94 V-0
Antal poler:	1
Anslutningsmetoder:	Krimpanslutning: 25 mm ² till 95 mm ²
Material:	PA Polyamid
Antal matningar:	500
Temperaturområde:	-40 °C till +120 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.



EPIC® MH 1 250A

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Slots	Antal / förp.
44423342	EPIC® MHS 1 CM 250A	hane	2	10
44423328	EPIC® MHS 1 CM 250A protected	hane	2	10
44423329	EPIC® MHB 1 CM 250A protected	hona	2	10