EPIC® STA 20 Skruvanslutning


Den beprövade STA-serien med fjäderklämanslutning

20-polig insats för rektangulära kontaktdon. Beprövat val tack vare dess starka kontaktfjädrar.

Info

För tillförlitlig signalöverföring i svåra miljöförhållanden
Robust fjäderkontakter
Tillverkad i Tyskland





Maskin- och anläggningkonstruktion

Fördelar

Bra och säker anslutning tack vare en kraftig fjäderkonstruktion
Den beprövade STA-serien med fjäderklämanslutning

Användningsområden

Styrsystem
Rack-teknologi
Laboratorium

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438 ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon
Märkspänning (V):	IEC: 24 V AC, 60 V DC UL: 48 V CSA: 48 V
Märkström:	IEC: 7 A UL: 7 A CSA: 7 A

Senaste uppdatering (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® STA 20 Skruvanslutning

Miljöklass:	2
Kontaktmotstånd:	< 3 mOhm
Poltal:	Förtennt kopparlegering
Antal poler:	20
Anslutningsmetoder:	Skruvanslutning: 0,5 - 1,5 mm^2
Skalningslängd (mm):	5
Antal matningar:	100
Standarder/Godkännanden:	UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40 °C upp till +80 °C

Observera
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® STA 20 Skruvanslutning

Art nr	Artikelbeskrivning	Kontakttyp	Antal driftsatta kontakter	Antal / förp.
STA 20 skruvanslutning				
10501100	STA 20 SS	hane	1 - 20	5
10503100	STA 20 FS	Fjäder	1 - 20	5

Senaste uppdatering (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16