

EPIC® H-A 3 TGVB


Innovativ metall och platskåpa

Universell kåpa för kvadratiske kontaktidon, med bygel och rak kabelingång.

Info

Lätt, kemiskt beständigt plasthus

Kapslingsklass testad enligt UL50E



Vattentät



Robust



Mekanisk resistens



Maskin- och anläggningkonstruktion

Fördelar

Kåpa i plast eller metall. Lämplig för strömförsörjning i trånga utrymmen

Användningsområden

Maskin- och maskinutrustningstillverkning

Styrteknik

Laboratorium

Produktegenskaper

Skarvkåpa

1 bygel

Rak kabelingång

Versioner med eller utan förskruvning

Senaste uppdatering (18.05.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 TGVB

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Material:	Termoplast grå, svart spak: Förzinkat stål
Skyddsklass:	IP65 (matat utförande) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koptillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

EPIC® H-A 3 TGVb

Art nr	Produktbeskrivning	M	PG	Material	Färg	Förskrivning	Kabeldiameter
10429200	H-A 3 Tgvb	-	11	Termoplast	svart	-	-
10429000	H-A 3 Tgvb	-	11	Termoplast	grå	-	-
10620300	H-A 3 Tgvb	-	11	Termoplast	svart	ja	6.5 - 12
10429100	H-A 3 Tgvb	-	11	Termoplast	grå	ja	6.5 - 12
19429200	H-A 3 Tgvb M20	20	-	Termoplast	svart	-	-
19429000	H-A 3 Tgvb M20	20	-	Termoplast	grå	-	-

Senaste uppdatering (18.05.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 TGVB

