

## EPIC® H-B 16 TSB

H-B kåpor enligt industristandard.


Universell kåpa för rektangulära kontaktdon med tvärbyglar och sidokabelingång .

### Info

Greppvänliga räfflor för bekväm utdragning av kontaktdonet

För anslutning av mötande del med integrerat lock

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)



Vattentät



Robust



Mekanisk resistens



Maskin- och anläggningkonstruktion



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

### Fördelar

Standardkåpor. Brett användningsområde

Tvärbygelversion med 2 byglar för ökad säkerhet

### Användningsområden

Anläggningsteknik

Ljus- och ljudteknik

Plastindustri

Senaste uppdatering (07.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 16 TSB

### Produktegenskaper

Kabeldon, låg  
Tvärbyglar  
Sidokabelingång  
Version med krage

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material:	Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå Bygel: zinkpläterat stål Packning: NBR
Skyddsklass:	IP65 (matat utförande)
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.  
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.  
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**EPIC® H-B 16 TSB**

Art nr	Produktbeskrivning	M	PG	Krage	Antal / förp.
H-B kabelkåpa med sidokabelingång och tvärbyglar					
10083000	H-B 16 TSB 21	-	21	ja	5
19083000	H-B 16 TSB M25	25	-	ja	5

Senaste uppdatering (07.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03.16