
EPIC® H-B 10 SDRH-LB


H-B kåpor enligt industristandard.

Universell hög kåpa för rektangulär kontaktdon, med längsbygel, dubbla sidokabelingångar och lock.

Info

Längsbygel med lyft funktion för snabb och enkel öppning av donen
Lock i metall med robust gångjärn
Kapslingsklass testad enligt UL50E





Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Maskin- och anläggningkonstruktion

Mekanisk resistens

Robust

Vattentät

Fördelar

Kompakt kåpa för längs- eller tvärbygel. Det finns ett lämpligt alternativ för alla applikationer.

Användningsområden

Anläggningsteknik
Ljus- och ljudteknik
Plastindustri

Produktegenskaper

Senaste uppdatering (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 SDRH-LB

Chassikåpa, hög
Längsbygel
1 kabelingång
Skyddslock, metall

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material:	Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå Bygel: zinkpläterat stål Packning: NBR
Skyddsklass:	IP65 (matat utförande) NEMA 250, UL50E: 12 (spärrad)
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40 °C till +100 °C, kortvarigt upp till +125 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

EPIC® H-B 10 SDRH-LB

Produktinformation

Art nr	Artikelbeskrivning	M	PG	Antal / förp.
H-B panelmonterad hög chassikåpa med 1 kabelingång, lock och längsbygel				
70064200	H-B 10 SDRH-LB 21	-	21	5
70064400	H-B 10 SDRH-LB 29	-	29	5
79064200	H-B 10 SDRH-LB M25	25	-	5
79064400	H-B 10 SDRH-LB M32	32	-	5

Senaste uppdatering (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16