EPIC® H-B 10 TSH-RO

H-B kåpor enligt industristandard.


Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon, för längsbygel och med sidokabelingång .


Info

Greppvänliga räfflor för bekväm utdragning av kontaktdonet
Större internt utrymme för kabeldragning
Kapslingsklass testad enligt UL50E









Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Maskin- och anläggningkonstruktion

Mekanisk resistens

Robust

Vattentät

Fördelar

Kompakt kåpa för längs- eller tvärbygel. Det finns ett lämpligt alternativ för alla applikationer.

Användningsområden

Anläggningsteknik
Ljus- och ljudteknik
Plastindustri

Produktegenskaper

Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 TSH-RO

Kabeldon, hög
Låsbultar för längsbygel
Sidokabelingång
Versioner med eller utan krage

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material:	Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå Bygel: zinkpläterat stål Packning: NBR
Skyddsklass:	IP65 (matat utförande) NEMA 250, UL50E: 12 (spärrad)
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40 °C till +100 °C, kortvarigt upp till +125 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

EPIC® H-B 10 TSH-RO

Produktinformation

Art nr	Artikelbeskrivning	M	PG	Krage	Antal / förp.
H-B hög kabelkåpa med sidokabelingång och låsbultar för längsbygel					
70054200	H-B 10 TSH-RO 21	-	21	ja	10
70054400	H-B 10 TSH-RO 29	-	29	ja	10
79054200	H-B 10 TSH-RO M25	25	-	-	10
79054400	H-B 10 TSH-RO M32	32	-	-	10

Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.