
# EPIC® H-B 32 TG

H-B kåpor för 2 insatser.

Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, för tvärbyglar och med rak kabelingång.






## Fördelar

Dubbla insatser i samma kåpa. Med tvärbyglar för hög säkerhet
M40-kåpa utbyggbar till M50 med SKINTOP 53112083 (klämområde 27-35 mm)

## Användningsområden

Anläggningsteknik
Styrteknik
Plastindustri

## Produktegenskaper

Kabelkåpa
Låsbutar för tvärbyglar
Rak kabelingång
Versioner med eller utan krage

## Tekniska data

| | |
|---|---|
| Klassificering ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon |
| Klassificering ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon |
| Material: | Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå<br>Bygel: zinkpläterat stål<br>Packning: NBR |
| Skyddsklass: | IP65 (matat utförande) |
| Temperaturområde: | -40 °C till +100 °C, kortvarigt upp till +125 °C |

## Observera

Senaste uppdatering (08.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

# EPIC® H-B 32 TG

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (08.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

# EPIC® H-B 32 TG

Produktinformation

| Art nr | Artikelbeskrivning | M | PG | Krage | Antal / förp. |
|---|---|---|---|---|---|
| H-B kabelkåpa med rak kabelingång och låsbultar för tvärbyglar | | | | | |
| 10133000 | H-B 32 TG 21 | - | 21 | ja | 5 |
| 10134000 | H-B 32 TG 29 | - | 29 | ja | 5 |
| 19134000 | H-B 32 TG M32 | 32 | - | - | 5 |
| 19134400 | H-B 32 TG M40 | 40 | - | - | 5 |

Senaste uppdatering (08.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.