
EPIC® H-B 6 SDRH-LB

H-B kåpor enligt industristandard.

Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon med längsbygel, sidokabelingång och lock

Info
Större internt utrymme för kabeldragning
Lock i metall med robust gångjärn
Kapslingsklass testad enligt UL50E





Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Maskin- och anläggningkonstruktion

Mekanisk resistens

Robust

Vattentät

Fördelar
De mest kompakta kåporna i H-B-serien. För insatser med höga elektriska egenskaper

Användningsområden
Anläggningsteknik
Styrteknik
Plastindustri

Produktegenskaper
Chassikåpa, hög

Senaste uppdatering (08.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 6 SDRH-LB

Längsbygel
1 kabelingång
Skyddslock, metall

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material:	Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå Bygel: zinkpläterat stål Packning: NBR
Skyddsklass:	IP65 (matat utförande) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40 °C till +100 °C, kortvarigt upp till +125 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (08.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 6 SDRH-LB

Produktinformation

Art nr	Artikelbeskrivning	M	PG	Antal / förp.
H-B panelmonterad hög chassikåpa med 1 kabelingång, lock och längsbygel				
70015200	H-B 6 SDRH-LB 21	-	21	10
79015200	H-B 6 SDRH-LB M25	25	-	10
79015400	H-B 6 SDRH-LB M32	32	-	10

Senaste uppdatering (08.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16