

## EPIC® H-B 16 SDR-LB

H-B kåpor enligt industristandard.



Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel, sidokabelingång och lock.

### Info

Lock i metall med robust gångjärn

Längsbygel med lyft funktion för snabb och enkel öppning av donen

Kapslingsklass testad enligt UL50E



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Robust



Vattentät

### Fördelar

Standardkåpor. Brett användningsområde

### Användningsområden

Anläggningsteknik

Ljus- och ljudteknik

Plastindustri

### Produktegenskaper

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 16 SDR-LB

Chassikåpa, låg  
Längsbygel  
1 kabelingång  
Skyddslock, metall

### Tekniska data

|                          |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klassificering ETIM 5:   | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon   |
| Klassificering ETIM 6:   | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon |
| Material:                | Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå<br>Bygel: zinkpläterat stål<br>Packning: NBR      |
| Skyddsklass:             | IP65 (matat utförande)<br>UL50 Type 12 (spärrad)                                            |
| Standarder/Godkännanden: | Godkänd enligt VDE-REG nr. B437<br>UL-testad:<br>UL File Number: E75770                     |
| Temperaturområde:        | -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C                                               |

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.  
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

## EPIC® H-B 16 SDR-LB

| Art nr                                                              | Artikelbeskrivning | M  | PG | Antal / förp. |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|---------------|
| H-B panelmonterad chassikåpa med 1 kabelingång, lock och längsbygel |                    |    |    |               |
| 10076900                                                            | H-B 16 SDR-LB 21   | -  | 21 | 5             |
| 19076900                                                            | H-B 16 SDR-LB M25  | 25 | -  | 5             |