

EPIC® H-B 16 TG-RO

H-B kåpor enligt industristandard.

Universell kåpa för rektangulära kontaktdon för längsbygel och med rak kabelgång.

Info

Greppvänliga räfflor för bekväm utdragning av kontaktdonet

Kapslingsklass testad enligt UL50E



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Robust



Vattentät

Fördelar

Standardkåpor. Brett användningsområde

Användningsområden

Anläggningsteknik
Ljus- och ljudteknik
Plastindustri

Produktegenskaper

Kabeldon, låg

Senaste uppdatering (24.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 TG-RO

Låsbultar för längsbygel
Rak kabelingång
Versioner med eller utan krage

Tekniska data

| | |
|--------------------------|--|
| Klassificering ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktidon |
| Klassificering ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktidon |
| Material: | Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå Bygel: zinkpläterat stål Packning: NBR |
| Skyddsklass: | IP65 (matat utförande) UL50 Type 12 (spärrad) |
| Standarder/Godkännanden: | Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770 |
| Temperaturområde: | -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C |

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-B 16 TG-RO

| Art nr | Artikelbeskrivning | M | PG | Krage | Förpackningsenhet |
|--|--------------------|----|----|-------|-------------------|
| H-B kabelkåpa med rak kabelingång och låsbultar för längsbygel | | | | | |
| 10080900 | H-B 16 TG-RO 21 | - | 21 | ja | 5 |
| 19080900 | H-B 16 TG-RO M25 | 25 | - | - | 5 |

Senaste uppdatering (24.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16