

Quick Tie buntband

Quick Tie buntband i rött eller svart är upplåsningsbara.



Halogenfri



Monteringstid

Fördelar

Kostnadseffektiva buntband för lätt belastning, kan låsas upp och återanvändas
Rund profil garanterar hög mekanisk hållfasthet och en fast tätning
Dubbel förslutning gör det möjligt att bilda en upphängningsögla

Användningsområden

När något behöver buntas ihop eller fästas snabbt
För förslutning av påsar och säckar

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Buntband
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000046 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Buntband
Färg:	Svart (UV-beständig) Röd
Material:	Polyetylen
Temperaturområde:	-40°C till +70°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Quick Tie buntband

Art nr	Produktbeskrivning	Färg	UL-godkänd	Längd x bredd (mm)	Draghållfasthet (N)	Antal / förp.
Röd						
61710040	Quick Tie 120x3.5 RD	röd	nej	120.0 x 3.5	130.0	100
61710041	Quick Tie 240x3.9 RD	röd	nej	240.0 x 3.9	180.0	100
61710042	Quick Tie 320x4.4 RD	röd	nej	320.0 x 4.4	230.0	100
61710043	Quick Tie 665x6.6 RD	röd	nej	665.0 x 6.6	370.0	100
Svart						
61721101	Quick Tie 120x3.5 BK	svart	nej	120.0 x 3.5	130.0	100
61721102	Quick Tie 240x3.9 BK	svart	nej	240.0 x 3.9	180.0	100
61721103	Quick Tie 320x4.4 BK	svart	nej	320.0 x 4.4	230.0	100
61721104	Quick Tie 665x6.6 BK	svart	nej	665.0 x 6.6	370.0	100

Senaste uppdatering (29.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16