

## Ty-Grip®FOL/FO-buntband

TY-GRIP® FOL/ FO kan användas för upprepad tillämpning eftersom den snabbt och enkelt öppnas på nytt. Dessa buntband är idealiska som skydd av ömtåliga kablar, t.ex. av glasfiber.



Halogenfri



Monteringstid

### Fördelar

För enkel och snabb buntning  
Kabelvänlig: Förhindrar skador på kabelns yttermantel  
Kan återanvändas

### Användningsområden

Där det krävs återkommande ändringar eller ständig åtkomst (exempelvis scenteknik och laboratorier)  
Buntning av känsliga kablar (exempelvis fiberoptiska kablar och datakablar)  
Ljus- och ljudapplikationer

### Standarder/Godkännanden

Flamhämmande enligt UL 94 HB

### Design

FOL med rem: rem av högkvalitativ polymer ger ytterligare stabilitet och säkerhet  
FO with loop: Slotted head makes quick and easy fastening possible

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Buntband
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000046 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Buntband
Färg:	Svart
Material:	Polyamid Halogenfri och silikonfri
Temperaturområde:	-20 till +104 °C (FO)/93 °C (FOL)

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Ty-Grip®FOL/FO-buntband

### Observera

TY-GRIP® är ett registrerat varumärke för ABB

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**Ty-Grip®FOL/FO-buntband**

Art nr	Produktbeskrivning	UL-godkänd	Längd x bredd (mm)	Antal / förp.
FO med ögla				
61823720	FO 200-40-0	nej	228.0 x 12.7	10
61823730	FO 350-40-0	nej	330.0 x 12.7	10
FOL med spänne				
61823740	FOL 300-50-0	nej	304.0 x 19.0	10
61823750	FOL 500-50-0	nej	457.0 x 19.0	10

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16