

EPIC® H-B 24 TSH

H-B kåpor enligt industristandard.

Universell hög kåpa för rektangulär kontaktdon, för tvärbyglar och med sidokabelingång.

Info

Greppvänliga räfflor för bekväm utdragning av kontaktdonet

Större internt utrymme för kabeldragning

Kapslingsklass testad enligt UL50E



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Mekanisk resistens



Robust



Vattentät

Fördelar

Idealisk för många applikationer tack vare det breda utbudet av kåpor och insatser

M40-kåpa utbyggbar till M50 med SKINTOP 53112083 (klämmområde 27-35 mm)

Användningsområden

Anläggningsteknik

Ljus- och ljudteknik

Plastindustri

Senaste uppdatering (27.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 TSH

Produktegenskaper

Kabeldon, hög
Låsbutar för tvärbyglar
Sidokabelingång
Versioner med eller utan krage

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktidon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktidon
Material:	Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå Bygel: zinkpläterat stål Packning: NBR
Skyddsklass:	IP65 (matat utförande) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
Standarder/Godkännanden:	Godkänd enligt VDE-REG nr. B437 UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde:	-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® H-B 24 TSH

Art nr	Artikelbeskrivning	M	PG	Krage	Förpackningsenhet
H-B hög kabelkåpa med sidokabelingång och låsbultar för tvärbyglar					
70152400	H-B 24 TSH 21	-	21	ja	5
70152600	H-B 24 TSH 29	-	29	ja	5
79152400	H-B 24 TSH M25	25	-	-	5
79152600	H-B 24 TSH M32	32	-	-	5
79152800	H-B 24 TSH M40	40	-	-	5

Senaste uppdatering (27.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16