Ty-Gun ERG 50/Ty-Gun ERG 120 buntbandstång

TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120 buntbandstång ger snabb och ekonomisk montering av buntband.

Info
Förbättrad push-ring och optimerad kling- och dragstångsfjädring



Monteringstid

Robust

Fördelar
Nosen kan vridas 360° för enkel montering
Lättåtkomligt inställningsratt för dragspänning, automatisk skärmekanik
Stor öppning (25,4 mm bredd) gör det lättare att sätta på buntbandet
Ergonomisk design (inga kanter, avrundad design) och hög användningskomfort
Mindre kraft och påfrestningar för användaren

Användningsområden
För buntband i plast
Tillåter en snabb och billig bindning, fixering och montering av buntband.
Förhöjd livslängd på buntbandet genom optimal spänningsinställning
Undvik skräp på golvet – buntbandsdelar hålls kvar av tången

Produktegenskaper
Inställbar greppvidd gör det möjligt att anpassa greppet efter användarens händer
Anti-återgångsmekanism förhindrar skakning
Enkel och praktisk förvaring av reservbladet (1 reservblad ingår i leveransen)
Låg vikt
Klack av rostfritt stål garanterar att verktyget håller längre

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000453 ETIM 5.0 Class-Description: Verktyg för bearbetning av buntband
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000453 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Verktyg för bearbetning av buntband

Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Ty-Gun ERG 50/Ty-Gun ERG 120 buntbandstång

Observera:	Spänningen är manuellt justerbar
Övrigt:	Längd x bredd x höjd: 178x127x38 mm ERG 50: 65-83 N för inställning 1, 175-220 N för inställning 8 ERG 120: 175-250 N för inställning 1, 450-580 N för inställning 8
Färg:	ERG 50: Svart huvud ERG 120: Oranget huvud
Material:	Stöttålig polymer Mjukt gummigrepp

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

Ty-Gun ERG 50/Ty-Gun ERG 120 buntbandstång

Produktinformation

Art nr	Produktbeskrivning	För buntband	Bredd buntband (mm)	Vikt (kg)	Antal / förp.
Ty-Gun ERG 50					
62120120	Ty-Gun ERG 50	Plast	2.4 - 4.8	0,26	1
62120121	Ty-Gun ERG 50 reservklingor	Plast	2.4 - 4.8	-	2
Ty-Gun ERG 120					
62120125	Ty-Gun ERG 120	Plast	4.8 - 7.6	0,278	1
62120126	Ty-Gun ERG 120B reservklingor	Plast	4.8 - 7.6	-	1

Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16