


FLEXIMARK® Label LMB

Info

Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



UV-beständig



Halogenfri



God kemisk resistens

Fördelar

Beständigt mot kemikalier, UV-strålning, fukt och olja (dieseloljor, basiska rengöringsmedel, saltvatten, etanol etc.)
Skrivbar på båda sidor

Användningsområden

Lämpliga etiketter för märkhylsan Snap-on, stängd märkhylsa och märkhylsa för buntband (se avsnitt "Etiketthållare och tillbehör")

Övrigt

Utskrift med programvaran FLEXIMARK® Software och en vanlig laserskrivare
Placera ark i det manuella pappersmatningsfacket
Bästa möjliga utskriftsegenskaper i laserskrivare uppnås med rak arkstyrning

Inklusive

Perforerade DIN A5-ark

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmateriäl

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001288

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial

Senaste uppdatering (30.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Label LMB

Vid förfrågan:	Kan även levereras som rullar för värmeöverförings skrivare (TMB)
Färg:	Gul/Vit (skrivbar på båda sidor)
Material:	Halogenfri polyester Tjocklek: 0,175 mm
Temperaturområde:	-40°C till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

FLEXIMARK® Label LMB

Art nr	Benämning	Färg	Bredd x längd (mm)	Etiketter/förpackningsenhet
83254680	FLEXIMARK® Label LMB 30-4.6 YEWH	gul/vit	4.6 x 30.0	480

Senaste uppdatering (30.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16