


FLEXIMARK® Label LMB

LMB-etiketter kan användas i olika märkhylsor (upp till 30 mm). Tillsammans med vår etiketteringsprogramvara kan du enkelt skriva ut LMB-etiketter med en laserskrivare. Etikettens båda sidor går att skriva ut.

Info

Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



God kemisk resistens



Halogenfri



UV-beständig

Fördelar

Beständigt mot kemikalier, UV-strålning, fukt och olja (dieseloljor, basiska rengöringsmedel, saltvatten, etanol etc.)
Skrivbar på båda sidor

Användningsområden

Lämpliga etiketter för märkhylsan Snap-on, stängd märkhylsa och märkhylsa för buntband (se avsnitt "Etiketthållare och tillbehör")

Övrigt

Utskrift med programvaran FLEXIMARK® Software och en vanlig laserskrivare
Placera ark i det manuella pappersmatningsfacket
Bästa möjliga utskriftsegenskaper i laserskrivare uppnås med rak arkstyrning

Inklusive

Perforerade DIN A5-ark

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmateriäl

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001288

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial

Senaste uppdatering (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Label LMB

Vid förfrågan:	Kan även levereras som rullar för värmeöverförings skrivare (TMB)
Färg:	Gul/Vit (skrivbar på båda sidor)
Material:	Halogenfri polyester Tjocklek: 0,175 mm
Temperaturområde:	-40°C till +125°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

FLEXIMARK® Label LMB

Art nr	E-nummer	Benämning	Färg	Bredd x längd (mm)	Etiketter/förpackningsenhet
83254680	2972084	FLEXIMARK® Label LMB 30-4.6 YEWH	gul/vit	4.6 x 30.0	480

Senaste uppdatering (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16