

FLEXIMARK® Flexilabel TFL

FLEXIMARK® Flexilabel TFL är en etikett utan text som kan användas tillsammans med skyltprofiler för uppmärkning av kablar. Texten skrivs ut med hjälp av märkningsprogramvaran FLEXIMARK® Software och en termotransferskrivare.



God kemisk resistens



Halogenfri



UV-beständig

Fördelar

Rekommenderad etikett för PTE, PTEF och CAB skyltprofiler (se kapitel "Skyltprofiler och tillbehör")

Lämplig för IP20-IP40-miljöer, exempelvis i offentliga byggnader (skolor, kontorsbyggnader, sjukhus eller köpcentra)

Användningsområden

Installations etiketter

For cable marking

Övrigt

Enkelt att skriva ut via FLEXIMARK® mjukvara Flexisoft och FLEXIMARK®-termotransferskrivare SQUIX, EOS5 eller EOS2

Inklusive

Levereras på rulle

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmateriel

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001288

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmateriel

Färg:

Vit eller gul

Vid förfrågan: Gul, grön, blå, röd, brun, svart

Material:

Halogenfri polyester

Polypropylen-laminat

Senaste uppdatering (30.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Flexilabel TFL

Temperaturområde:

-20°C till +80°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enskilda etiketter

FLEXIMARK® Flexilabel TFL

Art nr	Benämning	Färg	Bredd x höjd (mm)	Etiketter/förpackningsenhet	Förp.
83263023	Flexilabel TFL 9,5x17,5 WH	vit	9.5 x 17.5	252	1
83263021	Flexilabel TFL 9,5x28 WH	vit	9.5 x 28.0	500	1
83263019	Flexilabel TFL 9,5x35 WH	vit	9.5 x 35.0	1000	1
83263025	Flexilabel TFL 9,9x66 WH	vit	9.9 x 66.0	1000	1
83263032	Flexilabel TFL 12x48 WH	vit	12.0 x 48.0	252	1
83263024	Flexilabel TFL 9,5x17,5 YE	gul	9.5 x 17.5	252	1
83263022	Flexilabel TFL 9,5x28 YE	gul	9.5 x 28.0	500	1
83263020	Flexilabel TFL 9,5x35 YE	gul	9.5 x 35.0	1000	1
83263026	Flexilabel TFL 9,9x66 YE	gul	9.9 x 66.0	1000	1
83263027	Flexilabel TFL 9,9x66 BU	blå	9.9 x 66.0	252	1
83263028	FLEXIMARK® Flexilabel TFL 9,9x66 GN	grön	9.9 x 66.0	252	1
83263029	FLEXIMARK® Flexilabel TFL 9,9x66 BN	brun	9.9 x 66.0	252	1
83263030	FLEXIMARK® Flexilabel TFL 9,9x66 RD	röd	9.9 x 66.0	252	1
83263031	FLEXIMARK® Flexilabel TFL 9,9x66 BK	svart	9.9 x 66.0	252	1