


## FLEXIMARK® Panel strip

FLEXIMARK® Panel strips för enkel märkning i elskåp mm. Man slipper märka komponent för komponent



Maskin- och anläggningkonstruktion



God kemisk resistens



Halogenfri



Monteringstid



UV-beständig

### Fördelar

Bra UV- och kemikalie beständig

Lätt och snabb utskrift med termotransferskrivare och FLEXIMARK® software

Självhäftande på många ytor

Kan även monteras i FLEXIMARK® PGS-lister

### Användningsområden

Identifiering av elektriska komponenter och elskåp

### Övrigt

Enkelt att skriva ut via FLEXIMARK® mjukvara Flexisoft och FLEXIMARK®-termotransferskrivare SQUIX, EOS5 eller EOS2

Rekommenderat färgband: R71 55-360 Harz BK (artikelnr 83259604)

### Inklusive

Levereras på rulle

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmateriäl

Häftämne:

Akrylbaserat permanent häftämne

Senaste uppdatering (20.10.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® Panel strip

Färg:	Vit Gul
Material:	Halogenfri polyester
Temperaturområde:	-40 till +150 °C Bearbetning: minimum +10 °C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

**FLEXIMARK® Panel strip**

Art nr	Benämning	Färg	PL_BREITE	PL_HOEHE
83260290	FLEXIMARK® Panel Strip 9,5-50m YE	gul	9,5	50
83260292	FLEXIMARK® Panel Strip 14-50m YE	gul	14	50
83260294	FLEXIMARK® Panel Strip 19-50m YE	gul	19	50
83260291	FLEXIMARK® Panel Strip 9,5-50m WH	vit	9,5	50
83260293	FLEXIMARK® Panel Strip 14-50m WH	vit	14	50
83260295	FLEXIMARK® Panel Strip 19-50m WH	vit	19	50

Senaste uppdatering (20.10.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03\_16