FLEXIMARK® TA Etiketter komponentmärkning

TA-etiketter är självklistrande etiketter för märkning av kopplingsskåp och andra komponenter, trycket görs med en termotransferskrivare

Info
Provetiketter tillgängliga vid förfrågan



Maskin- och anläggningkonstruktion

God kemisk resistens

Halogenfri

Monteringstid

UV-beständig

Fördelar
□□□□□□□□□
Beständig mot avtorkning och repor samt resistent mot många oljor och kemikalier

Användningsområden
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Övrigt
Enkelt att skriva ut via FLEXIMARK® mjukvara Flexisoft och FLEXIMARK®-termotransferskrivare SQUIX, EOS5 eller EOS2
Rekommenderat band: R71 110-360 resin BK (artikelnummer 83259609)
Fler färger vid förfrågan

Inklusive
Levereras på rulle

Senaste uppdatering (13.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® TA Etiketter komponentmärkning

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial
Häftämne:	Akrylbaserad permanent limverkan Vidhäftningsförmåga: 15 N/mm
Färg:	Gul, vit Silver vid förfrågan
Material:	Halogenfri polyester
Temperaturområde:	-40 till +150 °C Bearbetning: minimum +10 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

Senaste uppdatering (13.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

FLEXIMARK® TA Etiketter komponentmärkning

Produktinformation

Art nr	E-nummer	Benämning	Färg	Bredd x höjd (mm)	Etiketter/förpackningsenhet
83259610	2972910	FLEXIMARK® etikett TA 15-6 WH	vit	15.0 x 6.0	10000
83259611	2972911	FLEXIMARK® etikett TA 15-6 YE	gul	15.6 x 6.0	10000
83259622	2972922	FLEXIMARK® etikett TA 18,0-6.5 YE	gul	18.0 x 6.5	10000
83259623	2972923	FLEXIMARK® etikett TA 18,0-6.5 WH	vit	18.0 x 6.5	10000
83259628	2972928	FLEXIMARK® etikett TA 18-9 YE	gul	18.0 x 9.0	10000
83259629	2972929	FLEXIMARK® etikett TA 18-9 WH	vit	18.0 x 9.0	10000
83259634	2972934	FLEXIMARK® etikett TA 20-8 YE	gul	20.0 x 8.0	10000
83259635	2972935	FLEXIMARK® etikett TA 20-8 WH	vit	20.0 x 8.0	10000
83259640	2972940	FLEXIMARK® etikett TA 25,4-12,7 YE	gul	25.4 x 12.7	2000
83259641	2972941	FLEXIMARK® etikett TA 25.4-12.7 YE	gul	25.4 x 12.7	10000
83259642	2972942	FLEXIMARK® etikett TA 25,4-12,7 WH	vit	25.4 x 12.7	2000
83259643	2972943	FLEXIMARK® etikett TA 25.4-12.7 WH	vit	25.4 x 12.7	10000
83259576	-	FLEXIMARK® Etikett TA 38-13 WH GLO	blank vit	38.0 x 13.0	5000
83259652	2972952	FLEXIMARK® etikett TA 26,0-10,0 YE	gul	26.0 x 10.0	2000
83259653	2972953	FLEXIMARK® etikett TA 26-10 YE	gul	26.0 x 10.0	10000
83259654	2972954	FLEXIMARK® etikett TA 26,0-10,0 WH	vit	26.0 x 10.0	2000
83259655	2972955	FLEXIMARK® etikett TA 26-10 WH	vit	26.0 x 10.0	10000
83259664	2972964	FLEXIMARK® etikett TA 26.5-17.5 YE	gul	26.5 x 17.5	5000
83259665	2972965	FLEXIMARK® etikett TA 26.5-17.5 WH	vit	26.5 x 17.5	5000
83259670	2972970	FLEXIMARK® etikett TA 30,0-20,0 YE	gul	30.0 x 20.0	2000
83259671	2972971	FLEXIMARK® etikett TA	gul	30.0 x 20.0	6000

Senaste uppdatering (13.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

FLEXIMARK® TA Etiketter komponentmärkning

Art nr	E-nummer	Benämning	Färg	Bredd x höjd (mm)	Etiketter/förpackningsenhet
		30,0-20,0 YE			
83259672	2972972	FLEXIMARK® etikett TA 30,0-20,0 WH	vit	30.0 x 20.0	2000
83259673	2972973	FLEXIMARK® etikett TA 30-20 WH	vit	30.0 x 20.0	6000
83259682	2972982	FLEXIMARK® etikett TA 32,0-9,5 YE	gul	32.0 x 9.5	2000
83259683	2972983	FLEXIMARK® etikett TA 32-9.5 YE	gul	32.0 x 9.5	10000
83259684	2972984	FLEXIMARK® etikett TA 32,0-9,5 WH	vit	32.0 x 9.5	2000
83259685	2972985	FLEXIMARK® etikett TA 32-9.5 WH	vit	32.0 x 9.5	10000
83259694	2972994	FLEXIMARK® etikett TA 38-19 YE	gul	38.0 x 19.0	2000
83259695	2972995	FLEXIMARK® etikett TA 38-19 WH	vit	38.0 x 19.0	2000
83259700	2973000	FLEXIMARK® etikett TA 45-23 YE	gul	45.0 x 23.0	2000
83259701	2973001	FLEXIMARK® etikett TA 45-23 WH	vit	45.0 x 23.0	2000
83259706	2973006	FLEXIMARK® etikett TA 47-28 YE	gul	47.0 x 28.0	1500
83259707	2973007	FLEXIMARK® etikett TA 47-28 WH	vit	47.0 x 28.0	1500
83259712	2973012	FLEXIMARK® etikett TA 50-23 YE	gul	50.0 x 23.0	2000
83259713	2973013	FLEXIMARK® etikett TA 50-23 WH	vit	50.0 x 23.0	2000
83259718	2973018	FLEXIMARK® etikett TA 60-36 YE	gul	60.0 x 36.0	1000
83259719	2973019	FLEXIMARK® etikett TA 60-36 WH	vit	60.0 x 36.0	1000
83259725	2973025	FLEXIMARK® etikett TA 65-35 WH	vit	65.0 x 35.0	1000
83259730	2973030	FLEXIMARK® etikett TA 65,0-53,0 YE	gul	65.0 x 53.0	750
83259731	2973031	FLEXIMARK® etikett TA 65,0-53,0 WH	vit	65.0 x 53.0	750
83259736	2973036	FLEXIMARK® etikett TA 70-48 YE	gul	70.0 x 48.0	1000

Senaste uppdatering (13.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

LAPP

FLEXIMARK® TA Etiketter komponentmärkning

Produktinformation

Art nr	E-nummer	Benämning	Färg	Bredd x höjd (mm)	Etiketter/förpackningsenhet
83259737	2973037	FLEXIMARK® etikett TA 70-48 WH	vit	70.0 x 48.0	1000
83259742	2973042	FLEXIMARK® etikett TA 76,2-22,9 YE	gul	76.2 x 22.9	2000
83259743	2973043	FLEXIMARK® etikett TA 76,2-22,9 WH	vit	76.2 x 22.9	2000
83259748	2973045	FLEXIMARK® etikett TA 89,0-82,0 YE	gul	89.0 x 82.0	500
83259749	2973046	FLEXIMARK® etikett TA 89,0-82,0 WH	vit	89.0 x 82.0	500
83259755	2973051	FLEXIMARK® etikett TA 101.6-23 YE	gul	101.6 x 23.0	2000
83259756	2973052	FLEXIMARK® etikett TA 101.6-23 WH	vit	101.6 x 23.0	2000
83259763	2973057	FLEXIMARK® etikett TA 101.6-36 YE	gul	101.6 x 36.0	1000
83259764	2973058	FLEXIMARK® etikett TA 101.6-36 WH	vit	101.6 x 36.0	1000
83259769	2973063	FLEXIMARK® etikett TA 101,6-48,0 YE	gul	101.6 x 48.0	1000
83259770	2973064	FLEXIMARK® etikett TA 101,6-48,0 WH	vit	101.6 x 48.0	1000
83259775	2973069	FLEXIMARK® etikett TA 101,6-87,0 YE	gul	101.6 x 74.0	500
83259776	2973070	FLEXIMARK® etikett TA 101,6-87,0 WH	vit	101.6 x 74.0	500

Senaste uppdatering (13.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16