EPIC® Skyddslock H-A

Skyddslocket i termoplast passande H-A 10-, H-A 16-, H-A 32- och H-A 48-kåpor.



Mekanisk resistens

Tillförlitlighet

Vattentät

Produktegenskaper

Fånglina med kabelsko för fastsättning med skruv på kapsling eller vägg
Nylontråd med ställbara ögla för montage på kabel
Skyddslock i termoplast för H-A 10, H-A 16, H-A 32 och H-A 48 kåpor

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Klass-ID: EC002314 ETIM 5.0 Klassificering: Skyddslock för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002314 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skyddshätta för industriellt kontaktdon

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (08.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® Skyddslock H-A

Art nr	Artikelbeskrivning	Version	Låsbultar	Fästtråd	Klämma	Material	Antal / förp.
med låsbultar lämpliga för H-A 10-32 chassikåpor, panelmonterade chassikåpor och skarvkåpa							
10457700	H-A 10 KDB	till hus H-A 10	2	-	-	Plast	5
10469700	H-A 16 KDB	till hus H-A 16	2	-	-	Plast	5
10481700	H-A 32 KDB	till hus H-A 32	4	-	-	Plast	5
10457500	H-A 10 KDBF	till hus H-A 10	2	med kabelsko	-	Plast	5
10469500	H-A 16 KDBF	till hus H-A 16	2	med kabelsko	-	Plast	5
10481500	H-A 32 KDBF	till hus H-A 32	4	med kabelsko	-	Plast	10
med bygel för H-A 10-32 kabeldon							
10457800	H-A 10 KDT	till H-A 10-huv	-	-	2 snap-in-krokar	Plast	5
10469800	H-A 16 KDT	till H-A 16-huv	-	-	2 snap-in-krokar	Plast	5
10481800	H-A 32 KDT	till H-A 32-huv	-	-	4 snap-in-krokar	Plast	5
10457600	H-A 10 KDTF	till H-A 10-huv	-	med slinga	2 snap-in-krokar	Plast	5
10469600	H-A 16 KDTF	till H-A 16-huv	-	med slinga	2 snap-in-krokar	Plast	5
10481600	H-A 32 KDT	till H-A 32-huv	-	med slinga	4 snap-in-krokar	Plast	10

Senaste uppdatering (08.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® Skyddslock H-A







Senaste uppdatering (08.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16