

EPIC® ULTRA H-A 3 TS

Den robusta och tillförlitliga kåpan för industriellt kontaktdon som EMC-variant

EPIC® rektangulär kontakt hus EMC-skydd, korrosionsbeständig, UL50E, Nema 250

Info

EMC-skydd

Korrosionsbeständig

Tillverkad i Tyskland



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Spårbundet



Vindkraft



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-A 3 TS



Mekanisk resistens



Utrymmeskrav



Robust



Störningssignaler



Vattentät

Fördelar

Pilen på kåpan är ett nytt designelement som är lätt att känna, och därmed underlättar installation i trånga utrymmen med dålig sikt. EPIC® ULTRA H-A 3-serien omfattar de minsta EMC-kåporna inom området tunga industriella kontaktdon och säkerställer säkra stickkontakter på ett minimalt utrymme.

Kompatibel med mötande kåpor av andra fabrikat.

Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.

Motsvarar skyddsklass IP 65 i låst läge. Kapslingsklass NEMA 250 klassificerad och testad enligt UL50E.

Användningsområden

För att skydda kontaktdonsinsatsen mot omgivande påverkan.

Särskilt för miljöer där produkten kommer i kontakt med vatten, rengöringsmedel och salthaltiga ämnen.

Speciellt för miljöer där elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) krävs.

För användning med många EPIC®-insatser för rektangulära kontaktdon.

Klarar stora omgivnings- och mekaniska belastningar.

Produktegenskaper

Beständighet mot återkommande saltdimma, testad enligt IEC 68-2-52, nivå 2

Saltspraytestade i 480 timmar, enligt DIN EN ISO 9227, metod NSS.

Korrosionsbeständig enligt DIN EN 6988

Leverans inkluderar skruvar i rostfritt stål för insatsen

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material:

Nickelpläterad zinkgjutgods

Skyddsklass:

IP 65

NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (spärrad)

Standarder/Godkännanden:

Godkänd enligt VDE-REG nr. B437

UL-testad:

UL File Number: E75770

Temperaturområde:

-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

Observera

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-A 3 TS

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® ULTRA H-A 3 TS

Art nr	Artikelbeskrivning	M	Antal / förp.
10423201	EPIC® ULTRA H-A 3 TS	20	10