


FLEXIMARK® Skyltprofiler PTE

FLEXIMARK® Skyltprofil PTE för märkning av kabel tillsammans med teckenremsor eller blanka etiketter. Skyltprofilerna fästs med buntband.



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Halogenfri



Syresistent



UV-beständig

Fördelar

Skydd mot UV-strålning och diverse kemikalier

Garanterar hög flexibilitet: Teckenremsorna kan kapas till önskad längd

Användningsområden

Lämpliga för FLEXIMARK® flexibla etiketter LFL och DYMO® industriband

För kabel-/ledningsmärkning

Monteras med 2.6 mm buntband samt skruvar eller nitar vid användning av ändhylsor

Inklusive

Leverans i plastpåsar eller i box (se bilder): Skyltprofiler i plastpåse är färdigklippta i fördefinierade storlekar

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002248

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Hållare för beteckningsmaterial

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002248

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Hållare för beteckningsmaterial

Material:

Halogenfri polyetylen

Temperaturområde:

-75 °C till +80 °C

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Skyltprofiler PTE

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

FLEXIMARK® Skyltprofiler PTE

Art nr	E-nummer	Benämning	Längd (mm)	Max höjd för hållare (mm)	Etiketter/förpackningsenhet
Etiketthållare PTE					
83259960	-	FLEXIMARK® PTE 6-15 m TR (Box)	15000	6	1
83252081	2989402	PTE 9.5-285 skyltprofil	285	9,5	10
83252084	2989404	PTE 9.5-1000mm skyltprofil	1000	9,5	10
83259961	-	FLEXIMARK® PTE 9.5-15 m TR (Box)	15000	9,5	1
83252028	2989412	PTE 12-285mm skyltprofil	285	12	10
83252027	2989414	PTE 12-1000 skyltprofil	1000	12	10
83259952	2972177	FLEXIMARK® PTE 12-10 m TR (Box)	10000	12	1
83251060	2989422	PTE19-285 skyltprofil	285	19	10
83259953	2972178	FLEXIMARK® PTE 19-5 m TR (Box)	5000	19	1
83251061	2989424	PTE19-1000 skyltprofil	1000	19	10
83259954	2972179	FLEXIMARK® PTE 25-5 m TR (Box)	5000	25	1
Tillbehör för etiketthållare PTE 9,5 mm					
83252005	2989456	Låsknapp FLKA5206 naturfärgad	-	-	500
83252020	2989458	FLG5242 ändstycke gul	-	-	100

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16