


## Panelindikator 1927, 10 mm/M14 lamptestanslutning

Lampstestanslutning, 10 mm LED/M14, IP 67

Panelindikator försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning. Brinntid 100 000 h. Beställ direkt i vår webshop!



### Fördelar

Monterad i hållare för panelmontage

Försedd med inbyggd likriktardiod och begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning

Frontring i krom, svart eller mattkrom

### Övrigt

Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

### Tekniska data

Anslutning:	Flatstiftshylsor 2,8x0,8 mm
Lysdiod:	10 mm, färgad
Skyddsklass:	IP67
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +60 °C
Lagringstemperatur:	-25 °C till +60 °C
Brinntid:	100 000 h
Hölje:	Ytbehandlad mässing
Hål:	Ø 14 + 0,2 mm
Anslutningsstift mässing:	Anod (+)
Anslutningsstift förtent mässing:	Katod (-)
Spänningstolerans UOP:	+10% max
Paneltjocklek:	11 mm

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter

Senaste uppdatering (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Panelindikator 1927, 10 mm/M14 lamptestanslutning

inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

\*Annan spänning, 12 VDC eller 28 VDC vid förfrågan.

**Panelindikator 1927, 10 mm/M14 lampstanslutning**

Art nr	Typnummer	Färg	Frontring	Spänning [V] AC/DC	Ström [mA] AC/DC	Ljusstyrka [mcd]
83349065	19271350	Röd	Svart krom	24	9/17	80
83349066	19271351	Grön	Svart krom	24	9/17	60
83349067	19271352	Gul	Svart krom	24	9/17	60
83349068	19271357	Blå	Svart krom	24	9/17	350
83349069	1927135W	Vit	Svart krom	24	9/17	650
83349070	19272350	Röd	Matt krom	24	9/17	80
83349071	19272351	Grön	Matt krom	24	9/17	60
83349072	19272352	Gul	Matt krom	24	9/17	60
83349073	19272357	Blå	Matt krom	24	9/17	350
83349074	1927235W	Vit	Matt krom	24	9/17	650

Senaste uppdatering (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16