

FLEXIMARK® färgband SQUIX, EOS4 och EOS5

Passande färgband i svart och vitt för FLEXIMARK® thermotransferskrivare SQUIX, EOS 4 och EOS 5



Fördelar

Rep- och nötningsbeständig

Användningsområden

Använd rätt färgband för rätt applikation

Färgband R71: Uteslutande för plastetiketter med slät/glansig yta (Flexiprint TF, TCK, TA, TFL)

FTI-Y: För PUR, TA Foam, Flexiprint TF

FTI-X: Speciellt rekommenderad för organiserad krympslang, även diesel-resistent

FTI-HX/FTI-X-CO: detekterbar för kabeletikett

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001694

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Förbrukningsmaterial för fax/skrivare/MFC

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001694

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förbrukningsmaterial för fax/skrivare/MFC

Observera

* Icke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

FLEXIMARK® färgband SQUIX, EOS4 och EOS5

Art nr	Benämning	Färg	bredd mm x längd m	Material	Förp.
83259604	Färgband R71 55/360 BK harts	svart	55.0 x 360.0	harts	1
83259609	Färgband R71 110/360 BK harts	svart	110.0 x 360.0	harts	1
83260263	Färgband FTI-Y 25-360 BK	svart	25.0 x 360.0	harts	1
83260201	Färgband FTI-Y 60x360 BK	svart	60.0 x 360.0	harts	1
83260200	Färgband FTI-Y 110x360 BK	svart	110.0 x 360.0	harts	1
83260206	Färgband FTI-X 60x300 BK	svart	60.0 x 300.0	harts	1
83260205	Färgband FTI-X 100x300 BK	svart	100.0 x 300.0	harts	1
83260260	Färgband FTI-X 55x300 WH	vit	55.0 x 300.0	harts	1
83260261	Färgband FTI-X 110-300 WH	vit	110.0 x 300.0	harts	1
83260202	Färgband FTI-Y 110-360 WH	vit	110.0 x 360.0	harts	1
83251607	Färgband CR43 60-360 resin WH	vit	60.0 x 360.0	harts	1
83251608	Färgband CR43 110-360 resin WH	vit	110.0 x 360.0	harts	1
83259607	Färgband CR74 110-300 RD	röd	110.0 x 300.0	harts	1

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16