


Panelindikator 195E, 16 mm/M22 230 V

130/230 VAC, kupolformad lins, 16 mm LED/M22, IP 67

Panelindikator försedd med inbyggd likriktardiod och begränsningsmotstånd. Kupolformad lins. Beröringsskydd medföljer. Beställ direkt i vår webshop!



Fördelar

Monterad i hållare för panelmontage

Försedd med inbyggd likriktardiod och begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning

Beröringsskydd medföljer

Frontring av svart plast eller metall i krom, svart eller mattkrom

Övrigt

Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

Tekniska data

Anslutning:	Flatstiftshylsor 2,8x0,8 mm
Lysdiod:	16 mm färgad
Skyddsklass:	IP67
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +60 °C
Lagringstemperatur:	-25 °C till +60 °C
Brinttid:	100 000 h
Hölje:	Ytbehandlad mässing
Hål:	Ø 22 + 0,5 mm
Anslutningsstift mässing:	Anod (+)
Anslutningsstift förtent mässing:	Katod (-)
Spänningstolerans UOP:	+10% max
Paneltjocklek:	8,5 mm

Observera

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Panelindikator 195E, 16 mm/M22 230 V

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

*Annan spänning, 130 VAC vid förfrågan.

Panelindikator 195E, 16 mm/M22 230 V

Art nr	Typnummer	Färg	Frontring	Spänning [V] AC/DC	Ström [mA] AC/DC	Ljusstyrka [mcd]
83349700	1951230	Röd	Svart plast	230	4	40
83349702	1951232	Gul	Svart plast	230	4	85
83349704	195E123W	Vit	Svart plast	230	4	85
83349705	195E0230M	Röd	Blank krom	230	4	40
83349706	195E0231M	Grön	Blank krom	230	4	100
83349707	195E0232M	Gul	Blank krom	230	4	85
83349708	195E0237M	Blå	Blank krom	230	4	70
83349709	195E023WM	Vit	Blank krom	230	4	85
83349710	195E1230M	Röd	Svart krom	230	4	40
83349711	195E1231M	Grön	Svart krom	230	4	100
83349712	195E1232M	Gul	Svart krom	230	4	85
83349713	195E1237M	Blå	Svart krom	230	4	70
83349714	195E123WM	Vit	Svart krom	230	4	85
83349715	195E2230M	Röd	Matt krom	230	4	40
83349716	195E2231M	Grön	Matt krom	230	4	100
83349717	195E2232M	Gul	Matt krom	230	4	85
83349718	195E2237M	Blå	Matt krom	230	4	70
83349719	195E223WM	Vit	Matt krom	230	4	85

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16