


## Panelindikator 195F, 16 mm/M22 230 V

130/230 VAC, plan lins, 16 mm LED/M22, IP 67

Panelindikator försedd med inbyggd likriktardiod och begränsningsmotstånd. Plan lins. Beröringsskydd medföljer. Beställ direkt i vår webshop!



### Fördelar

Monterad i hållare för panelmontage

Försedd med inbyggd likriktardiod och begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning

Beröringsskydd medföljer

Frontring av svart plast eller metall i krom, svart eller mattkrom

### Övrigt

Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

### Tekniska data

Anslutning:	Flatstiftshylsor 2,8x0,8 mm
Lysdiod:	16 mm färgad
Skyddsklass:	IP67
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +60 °C
Lagringstemperatur:	-25 °C till +60 °C
Brinttid:	100 000 h
Hölje:	Ytbehandlad mässing
Hål:	Ø 22 + 0,5 mm
Anslutningsstift mässing:	Anod (+)
Anslutningsstift förtent mässing:	Katod (-)
Spänningstolerans UOP:	+10% max
Paneltjocklek:	8,5 mm

### Observera

Senaste uppdatering (30.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Panelindikator 195F, 16 mm/M22 230 V

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

\*Annan spänning, 130 VAC vid förfrågan.

**Panelindikator 195F, 16 mm/M22 230 V**

Art nr	Typnummer	Färg	Frontring	Spänning [V] AC/DC	Ström [mA] AC/DC	Ljusstyrka [mcd]
83349720	195F1230	Röd	Svart plast	230	4	40
83349721	195F1231	Grön	Svart plast	230	4	100
83349722	195F1232	Gul	Svart plast	230	4	85
83349726	195F0231M	Grön	Blank krom	230	4	100
83349727	195F0232M	Gul	Blank krom	230	4	85
83349728	195F0237M	Blå	Blank krom	230	4	70
83349729	195F023WM	Vit	Blank krom	230	4	85
83349730	195F1230M	Röd	Svart krom	230	4	40
83349731	195F1231M	Grön	Svart krom	230	4	100
83349732	195F1232M	Gul	Svart krom	230	4	85
83349733	195F1237M	Blå	Svart krom	230	4	70
83349734	195F123WM	Vit	Svart krom	230	4	85
83349735	195F2230M	Röd	Matt krom	230	4	40
83349736	195F2231M	Grön	Matt krom	230	4	100
83349737	195F2232M	Gul	Matt krom	230	4	85

Senaste uppdatering (30.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03\_16