
M12 Power chassikontakt: Hane, frontmontage - K-kod

Upp till 630 V & 16 A, utrymmesoptimerad konstruktion. Lämplig för industriautomation. Se tekniska data och beställ direkt i vår webshop!







- Kompletterande automationskomponenter från Lapp
- Maskin- och anläggningkonstruktion
- Oljeresistent
- Utrymmeskrav
- Vattentät

Fördelar

Kraftfull: Upp till 630 V & 16 A
Optimalt ström- & spännings-/storleksförhållande
Utrymmesoptimerad konstruktion
Färgkodade insatser för enkelt montage

Användningsområden

Industriautomation
Robotapplikationer
LED-belysning/armaturer
Maskin- och anläggningsteknik

Produktegenskaper

Enligt DIN EN 61076-2-111
EMC-godkänd

Senaste uppdatering (07.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

M12 Power chassikontakt: Hane, frontmontage - K-kod

Tekniska data

Märkspänning:	Max 600 V AC/DC
Märkström:	Max 16 A
Skyddsklass:	IP65/IP67/IP69K
Kodning:	K-kod
Material kontaktkåpa:	Förnicklad mässing
Material insats:	PBT-GF
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktresistans:	≤10 mOhm
Isolationsmotstånd:	$>10^9$ Ohm
Temperaturområde:	-40 °C till +125 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (07.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP


M12 Power chassikontakt: Hane, frontmontage - K-kod

Produktinformation

Art nr	Benämning	Poltal	Anslutningsgänga	Ledare	Märkspänning (V)	Märkström (A)
Chassidon med ingjutna ledare						
83407970	RSF6S 5K-033/0,2 M	5	M16 x 1,5	5 G 1,5	600	16
83409766	RSP6S 5K-033/0,2M POSITIONERBAR	5	M16 x 1,5	5 G 1,5	600	16
Chassidon med ingjutna ledare och fyrkantsfläns						
83407971	RSA0S 5K-033/0,2 M	5	-	5 G 1,5	600	16

Senaste uppdatering (07.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

M12 Power chassikontakt: Hane, frontmontage - K-kod



Senaste uppdatering (07.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16