

## POF Kontakt och adapter HFBR

Tillbehör för plastfibrerkabel, kontaktdon och kopplingar, typ HFBR-familj (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF kontakt och adapter för HFBR-familj (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)



### Fördelar

Kompatibel med HP Versatile Link kontakter och komponentserier  
Olika färger för kanalkodning

### Användningsområden

Fabriksautomation  
Medicinsk utrustning  
Växelsystem för telekommunikation  
Fordonsnätverk  
Kretskort

### Produktegenskaper

HFBR-kontaktdon serie för 2,2 mm POF med dammskyddshätta  
För krimpning eller klämning  
Simplex- eller Duplex-varianter

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC001122

ETIM 5.0 Klassificering: Fiberoptiska kontakter

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001122

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för fiberoptiskt kabel

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.  
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

## POF Kontakt och adapter HFBR

Art nr	Benämning	Färg
Kontaktton HFBR-4501, Simplex, med krimpring		
29140099	POF kontakt HFBR4501 GY Simplex / 4PC	grå
29140098	POF kontakt HFBR4501 GY Simplex / 50PC	grå
Kontaktton HFBR-4503, Simplex, med spärr (latching), krimpring		
29141099	POF kontakt HFBR4503 GY Simplex / 4PC	grå
29141098	POF kontakt HFBR4503 GY Simplex / 50PC	grå
Kontaktton HFBR-4506, Duplex, med krimpring		
29142099	POF kontakt HFBR4506 WH Duplex / 4PC	vit
29142098	POF kontakt HFBR4506 WH Duplex / 50PC	vit
Kontaktton HFBR-4511, Simplex, med krimpring		
29143099	POF kontakt HFBR4511 BL Simplex / 4PC	blå
29143098	POF kontakt HFBR4511 BL Simplex / 50PC	blå
Kontaktton HFBR-4513, Simplex, med spärr (latching), krimpring		
29144099	POF kontakt HFBR4513 BL Simplex / 4PC	blå
29144098	POF kontakt HFBR4513 BL Simplex / 50PC	blå
Kontaktton HFBR-4516, Duplex, med spärr (latching), krimpring		
29145099	POF kontakt HFBR4516 GY Duplex / 4PC	grå
29145098	POF kontakt HFBR4516 GY Duplex / 50PC	grå
Klämkontakt HFBR-4531, Simplex		
29146099	POF kontakt HFBR4531 BK Simplex / 4PC	svart
29146098	POF kontakt HFBR4531 BK Simplex / 50PC	svart
Klämma och låsbar kontakt HFBR-4532, Simplex		
29147099	POF kontakt HFBR4532 BK Simplex / 4PC	svart
29147098	POF kontakt HFBR4532 BK Simplex / 50PC	svart
Klämkontakt HFBR-4533, Simplex		
29148099	POF kontakt HFBR4533 BL Simplex / 4PC	blå
29148098	POF kontakt HFBR4533 BL Simplex / 50PC	blå
HFBR4505 adapter		
29440099	POF adapter HFBR4505 GY Simplex / 4PC	grå
HFBR4515-adapter		
29441099	POF adapter HFBR4515 BL Simplex / 4PC	blå

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16

## POF Kontakt och adapter HFBR

