



## FLEXIMARK® Cablelabel PUR

FLEXIMARK® Cablelabel PUR för märkning av kablar med buntband. Särskilt lämpliga för tuffa miljöer.

### Info

PUR 60x10, Ingår i FLEXIMARK® provpåse (artikelnr: M3251010)



Livsmedelsindustrin



Olja & Gas



Spårbundet



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Flamhämmande



Halogenfri



UV-beständig

### Fördelar

God UV-beständighet

God kemisk resistans

Högt flexibelt material

Flexibelt material möjliggör enkel montering med 1 eller 2 detekterbara buntband

### Användningsområden

Märkning kan användas inom industrin och aggressiva miljöer (e.g. olja, järnväg)

Kan monteras direkt på ledningen med buntband i plast

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® Cablelabel PUR

### Standarder/Godkännanden

Extremely flame-retardant according to  
UL 94 V0  
MIL 81531 och MIL-STD-202G

### Övrigt

Enkelt att skriva ut via FLEXIMARK® mjukvara Flexisoft och FLEXIMARK®-termotransferskrivare SQUIX, EOS5 eller EOS2  
Rekommenderat band:  
Textfärg svart: FTI-Y 60-360 BK (artikelnummer 83260201),  
textfärg vit: FTI-X 55-300 WH (artikelnummer 83260260)  
FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC

### Inklusive

Levereras på rulle

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001530 ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Kabelkodningssystem
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001530 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelmarkeringssystem
Färg:	Standardfärger: Gul, vit Also available in red, orange, blue, green and black
Material:	Halogenfri PUR polyurethane
Temperaturområde:	-50 °C till +100 °C Kan även klara +125 °C under kortare tid

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.  
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.  
FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

**FLEXIMARK® Cablelabel PUR**

Art nr	E-nummer	Benämning	Färg	Bredd x längd (mm)	Etiketter/förpackningsenhet
Fastsättning i mitten (med 1 buntband)					
83280275	2941503	FLEXIMARK® kabeletikett PUR 20x30 YE Diamond	gul	30.0 x 20.0	1000
83260191	2973959	FLEXIMARK® kabeletikett PUR 60x10 YE	gul	10.0 x 60.0	1000
Fastsättning på båda sidor (med 2 buntband)					
83280279	2941507	FLEXIMARK® kabeletikett PUR 35x10 YE	gul	10.0 x 35.0	1000
83260192	2973960	FLEXIMARK® kabeletikett PUR 75x15 YE	gul	15.0 x 75.0	1000
83260193	2973961	FLEXIMARK® kabeletikett PUR 75x25 YE	gul	25.0 x 75.0	500
83260194	2973962	FLEXIMARK® kabeletikett PUR 60x10 WH	vit	10.0 x 60.0	1000
83260195	2973963	FLEXIMARK® kabeletikett PUR 75x15 WH	vit	15.0 x 75.0	1000
83260196	2973964	FLEXIMARK® kabeletikett PUR 75x25 WH	vit	25.0 x 75.0	500

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03\_16

## FLEXIMARK® Cablelabel PUR

