

# FLEXIMARK® Micro Kit

FLEXIMARK® Micro Kit - En praktisk box med alla tillbehör som behövs för uppmärkning av kablar odch enkelledare direkt på plats.







God kemisk resistens

Monteringstid

## Fördelar

Ett system för olika applikationer
Möjlighet att byta markeringstexten utan att ta bort märket
Minimerad installationstid
Snabb, effektiv och användarvänlig, med stor minskning av lagerhållning
Hållbara PVC hållare skyddar texten från nötning och nedbrytning

## Användningsområden

Inomhusapplikationer
Snabb och enkel montering på plats
För ledningsmärkning och kabelmärkning
Märkning för både före och efter montering

## Produktegenskaper

Brandklassning enligt UL 94V-1

## Övrigt

Färdigskrivna alfanumeriska tecken monteras i transparenta märkhylsor för att märka ledningar, parter, kablar, plintmärkning och övrig utrustning i paneler
Möjlighet att byta ut märkningen utan att ta bort hylsan med demonteringsverktyget (art nr 83290201)

## Inklusive

Micro Kit: 1x teckenremsa med text 1-9 och A B C E L N R S T V + -/ (1 teckenremsa innehåller 24 märken)1x vit och röd blank teckenremsa 50x transparenta märkhylsor 3-4/15 mm20x transparenta märkhylsor 8-10/15 mm50x transparenta märkhylsor med buntbandsfästen 23 mm50x snap-on märkhylsor 2-3,5/15 mm50x snap-on märkhylsor 2,8-5/15 mm50x spark pins 1,5 mm2,9 mm, röd20x spark pins 2,5 mm2,12 mm, blå20x spark pins 4 mm2, 12 mm, grön50x självhäftande komponent märkhylsor, 15 mm1x monteringsverktyg (artikel nr. 83290199)
Varje TraspTM består av 50 teckenremsor, där varje teckenremsa består av 24 tecken (totalt 1.200 tecken/fp)

Senaste uppdatering (17.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

# FLEXIMARK® Micro Kit

## Tekniska data

| | |
|---|---|
| Klassificering ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001288<br>ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial |
| Klassificering ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001288<br>ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial |
| Dimensioner: | Micro Kit: 170 x 210 x 75 mm<br>Bredd 3M TM TRASPTM remsor: 2,3 mm |
| Vid förfrågan: | Vid förfrågan: övriga märkhylsor |
| Färg: | Teckenremsor: vita<br>Vid förfrågan: gula teckenremsor |
| Temperaturområde: | -50 °C till +80 °C |

## Observera

Trasp TM är ett registrerat varumärke som tillhör 3M.
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (17.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

# FLEXIMARK® Micro Kit

Produktinformation

| Art nr | E-nummer | Benämning | Etiketter/förpackningsenhet |
|---|---|---|---|
| Micro Kit | | | |
| 83290100 | 2940585 | 3M™ Trasp™ Micro Kit WH | - |
| Bokstäver | | | |
| 83290120 | 2940637 | 3M™ Trasp™ remsor "A" WH | 1200 |
| 83290121 | 2940638 | 3M™ Trasp™ remsor "B" WH | 1200 |
| 83290122 | 2940639 | 3M™ Trasp™ remsor "C" WH | 1200 |
| 83290123 | 2940640 | 3M™ Trasp™ remsor "D" WH | 1200 |
| 83290124 | 2940704 | 3M™ Trasp™ remsor "E" WH | 1200 |
| 83290125 | 2940726 | 3M™ Trasp™ remsor "F" WH | 1200 |
| 83290126 | 2940727 | 3M™ Trasp™ remsor "G" WH | 1200 |
| 83290127 | 2940728 | 3M™ Trasp™ remsor "H" WH | 1200 |
| 83290128 | 2940729 | 3M™ Trasp™ remsor "I" WH | 1200 |
| 83290129 | 2940805 | 3M™ Trasp™ remsor "J" WH | 1200 |
| 83290130 | 2940809 | 3M™ Trasp™ remsor "K" WH | 1200 |
| 83290131 | 2940824 | 3M™ Trasp™ remsor "L" WH | 1200 |
| 83290132 | 2940839 | 3M™ Trasp™ remsor "M" WH | 1200 |
| 83290133 | 2940863 | 3M™ Trasp™ remsor "N" WH | 1200 |
| 83290134 | 2940864 | 3M™ Trasp™ remsor "O" WH | 1200 |
| 83290135 | 2940873 | 3M™ Trasp™ remsor "P" WH | 1200 |
| 83290136 | 2940874 | 3M™ Trasp™ remsor "Q" WH | 1200 |
| 83290137 | 2940875 | 3M™ Trasp™ remsor "R" WH | 1200 |
| 83290138 | 2940894 | 3M™ Trasp™ remsor "S" WH | 1200 |
| 83290139 | 2940900 | 3M™ Trasp™ remsor "T" WH | 1200 |
| 83290140 | 2940933 | 3M™ Trasp™ remsor "U" WH | 1200 |
| 83290141 | 2940934 | 3M™ Trasp™ remsor "V" WH | 1200 |
| 83290142 | 2940987 | 3M™ Trasp™ remsor "W" WH | 1200 |
| 83290143 | 2940988 | 3M™ Trasp™ remsor "X" WH | 1200 |
| 83290144 | 2940989 | 3M™ Trasp™ remsor "Y" WH | 1200 |
| 83290145 | 2940990 | 3M™ Trasp™ remsor "Z" WH | 1200 |
| Siffror | | | |
| 83290102 | 2940590 | 3M™ Trasp™ remsor "0" WH | 1200 |
| 83290103 | 2940595 | 3M™ Trasp™ remsor "1" WH | 1200 |
| 83290104 | 2940596 | 3M™ Trasp™ remsor "2" WH | 1200 |
| 83290105 | 2940597 | 3M™ Trasp™ remsor "3" WH | 1200 |
| 83290106 | 2940598 | 3M™ Trasp™ remsor "4" WH | 1200 |

Senaste uppdatering (17.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

# FLEXIMARK® Micro Kit




| Art nr | E-nummer | Benämning | Etiketter/förpackningsenhet |
|---|---|---|---|
| 83290107 | 2940599 | 3M™ Trasp™ remsor "5" WH | 1200 |
| 83290108 | 2940621 | 3M™ Trasp™ remsor "6" WH | 1200 |
| 83290109 | 2940622 | 3M™ Trasp™ remsor "7" WH | 1200 |
| 83290110 | 2940623 | 3M™ Trasp™ remsor "8" WH | 1200 |
| 83290111 | 2940624 | 3M™ Trasp™ remsor "9" WH | 1200 |
| Symboler | | | |
| 83290112 | 2940625 | 3M™ Trasp™ remsor "+" WH | 1200 |
| 83290113 | 2940626 | 3M™ Trasp™ remsor "-" WH | 1200 |
| 83290116 | 2940629 | 3M™ Trasp™ remsor "." WH | 1200 |
| 83290115 | 2940628 | 3M™ Trasp™ remsor "/" WH | 1200 |
| 83290118 | 2940635 | 3M™ Trasp™ remsor "Ø" WH | 1200 |
| 83290114 | 2940627 | 3M™ Trasp™ remsor "earth" WH | 1200 |
| 83290117 | 2940630 | 3M™ Trasp™ remsor "*" WH | 1200 |
| 83290119 | 2940636 | 3M™ Trasp™ remsor ":" WH | 1200 |

Senaste uppdatering (17.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

# FLEXIMARK® Micro Kit



Senaste uppdatering (17.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16