


FLEXIMARK® Organiserad krympling FCC

FLEXIMARK® Organiserad krympling FCC kundanpassad krympling för individuell ledningsmärkning. Levereras med text enligt dina specifikationer.



Maskin- och anläggningkonstruktion



Spårbundet



Flamhämmande



Halogenfri



Monteringstid



Utrymmeskrav

Fördelar

Halogen-free shrink tubes with customized text

Fördel: Beställ och montera hela serien, istället för varje tecken för sig

Färdigklippta till exakt längd

Användningsområden

För märkning av ledare.

Märkning före montering

Övrigt

Märkningen levereras med önskad text (utskriftstjänsten är inkluderad i priset)

Beställningsprocess: Skicka kundspecifik data i en Excelfil parallellt med din beställningsorder per e-post till ansvarig handläggare.

Excelinstruktion: Kolumn A: Textrad 1, Kolumn B: Textrad 2, Kolumn B eller C: Antal märken

Inklusive

1 fp = 1 märke, utan minimum kvantitetsgräns

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Organiserad krymplang FCC

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmateriäl
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmateriäl
Vid förfrågan:	Finns även tillgänglig med 3:1 krympförhållande (ej halogenfri, UL 224 godkänd)
Färg:	Gul
Material:	Polyolefine (halogenfri) Krympförhållande: 2:1
Temperaturområde:	-30 °C till +105 °C Krympningstemperatur: +90 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enskilda etiketter

FLEXIMARK® Organiserad krymplang FCC

Art nr	Benämning	Färg	Krympområde (mm)	Längd (mm)	Etiketter/förpackningsenhet
83280249	FCC O.krymp2.4/1.2-12.50-halYE	gul	1,2 - 2,4	12,5	1
83280250	FLEXIMARK® Org. krympslang FCC 3.2/1.6-12.5 YE	gul	1,6 - 3,2	12,5	1
83280251	FLEXIMARK® Org. krympslang FCC 4.8/1.6-12.5 YE	gul	2,4 - 4,8	12,5	1
83280252	FLEXIMARK® O.shr FCC 2.4/1.2-16.6 YE	gul	1,2 - 2,4	16,6	1
83280253	FLEXIMARK® Org. krympslang FCC 3.2/1-16.6 YE	gul	1,6 - 3,2	16,6	1
83280254	FLEXIMARK® Org. krympslang FCC 4.8/1.6-16.6 YE	gul	2,4 - 4,8	16,6	1