

## SILVYN® MPC 45° M

SILVYN® MPC 45° M - anslutningsarmatur för användning med SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Halogenfri



Mekanisk resistens



Monteringstid



Oljeresistent



Optimal dragavlastning



Robust



Temperaturbeständig



UV-beständig

### Fördelar

Universell

Snabb och enkel montering

45° förskruvning

### Användningsområden

I kombination med skyddsslang

SILVYN® EL/ELO/ELU/ELT/ELR (skyddsslangar)

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® MPC 45° M

### Produktegenskaper

Dammskydd

Fuktskydd

Säkrar hög draghållfasthet och mekaniskt skydd

### Standarder/Godkännanden

UL FILE E308201

### Design

Metrisk gänga

45° böj med slanganslutning

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

ETIM 5.0 Class-Description: Skruvanslutning för korrugerad plastslang

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001178

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skruvförband för plastskyddsslang

Certifikat:

IEC EN 61386-23

Färg:

Svart (RAL 9005), UV-beständig

Grå (RAL 7001)

Material:

PA66

Halogenfri

Skyddsklass:

IP 65 med korrugerad skyddsslang

IP 67 + IP 68 (2bar) med slät skyddsslang

Temperaturområde:

-40°C till +120°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**SILVYN® MPC 45° M**

Art nr	Metrisk storlek	Fri öppning (mm)	För SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR	Antal / förp.
SILVYN® MPC 45° M svart				
55502431	20 x 1,5/1	10,5	16	10
55502432	20 x 1,5/2	14,5	20	10
55502433	25 x 1,5	19	25	10
55502434	32 x 1,5	24,5	32	10
SILVYN® MPC 45° M grå				
55502435	20 x 1,5/1	10,5	16	10
55502436	20 x 1,5/2	14,5	20	10
55502437	25 x 1,5	19	25	10
55502438	32 x 1,5	24,5	32	10

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03\_16