

## PEW 12 universalverktyg

PEW 12: Universal pressing pliers with interchangeable dies, parallel locking movement of the dies, made in Germany, ergonomic design



### Fördelar

- Säkerställer exakta, lödfria elektriska anslutningar
- Parallell låsningsrörelse
- God hantering genom ergonomisk tyngdpunkt
- En- eller tvåhandsmanövrering
- Många olika kombinationsmöjligheter

### Användningsområden

PEW 12 Kontaktpressningssystem  
Kontaktpressning för praktiskt taget alla anslutningar med ledararea 0,08 - 50 mm<sup>2</sup>

### Produktegenskaper

- Polerad
- Krompläterade pressningstänger på förfrågan
- Lådan är gjord av polyeten
- Varje del packas separat i en plastpåse

### Inklusive

61813807: Pressverktyg PEW 12 utan väska och utan insatser  
61813819: Väska till 15 pressbackar, fyra hållare

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168

ETIM 5.0 Klassificering: Krimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktidon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koptartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget

Senaste uppdatering (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## PEW 12 universalverktyg

Prisinformation.

## PEW 12 universalverktyg

Art nr	Benämning	Rekommenderad för:	Pressningsintervall (mm <sup>2</sup> )	Pressningsintervall AWG	Antal / förp.
Tång					
61813807	PEW 12 polerad utan pressback	-	-	-	1
61813819	Väska för PEW 12	-	-	-	1
11147500	EPIC® pressbackar	Ändhylsor till ledare 25,0 mm <sup>2</sup>	25	4	1

Senaste uppdatering (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03.16