
Deciband AHIB

isolerad ändhylsa till ledare med minikrimptätning, liten förpackningsenhet





Halogenfri

Användningsområden

Förpackningar med isolerade ändhylsor med minikrimpningstätning

Inklusive

Isolerade ändhylsor i standardlängder på band med tio länkade minikrimppåsar med 100 ändhylsor till ledare
Mini krimplås för individuell separering av påsar

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000005 ETIM 5.0 Class-Description: Ändhylsa till ledare
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000005 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ändhylsa till ledare
Allmänt:	Halogenfri
Material:	Koppar/PP Yta: tennpläterad
Temperaturområde:	-5 °C till +105 °C

Observera

Andra färger och storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Deciband AHIB

Art nr	Benämning	För mm²	Färg	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Innehåll	Antal / förp.
61794760	Deciband AHIB	0.34	turkos	10,5	6	0,8	0,25	2	0,25	10 x 100	1
61794770	Deciband AHIB	0.5	orange	13,5	8	1,1	0,15	2,5	0,25	10 x 100	1
61794780	Deciband AHIB	0.75	vit	14	8	1,3	0,15	2,8	0,25	10 x 100	1
61794790	Deciband AHIB	1	gul	14,5	8	1,5	0,15	3	0,3	10 x 100	1
61794800	Deciband AHIB	1.5	röd	14,5	8	1,8	0,15	3,4	0,3	10 x 100	1
61794810	Deciband AHIB	2.5	blå	15	8	2,3	0,15	4,2	0,3	10 x 100	1

Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16