

## KW plast spole

Plastic coils are used for easy and quick bundling of cables and conductors.



God kemisk resistens



Flamhämmande



Mekanisk resistens



UV-beständig

### Fördelar

Kabelns flexibilitet är till största del bevarad  
Spiralformat kapat rör  
För tidsbesparande kabel- och ledningsbuntning

### Användningsområden

För tillverkning av kabelenheter med förgreningar  
För skydd mot mekaniska påfrestningar

### Produktegenskaper

Svart variant: Reaktion vid brandpåverkan enligt UL 94 HB

### Inklusive

Article no. 61759940: Winding tool

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002604

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelbuntslang

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002604

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Spiralskyddsslang

Allmänt:

Svart version: UV-beständig

Material:

Svart version: polyamid (silikon- & halogenfri)

Senaste uppdatering (27.03.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## KW plast spole

Temperaturområde:

Naturlig och färgad: Polyetylen

Black version: -40°C to +120°C

Natural and coloured Version:

-50°C to 85°C

### Observera

Andra färger och storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**KW plast spole**

Art nr	Produktbeskrivning	Färg	Buntningsyta (mm)	Förp. (m)
KW plast spole				
61600010	Plastspiral KW 2	naturlig	2.0 - 7.0	50
61600015	Plastspiral KW 2	svart	2.0 - 7.0	50
61722850	Plastspiral KW 2	blå	2.0 - 7.0	50
61722856	Plastspiral KW 2	gul	2.0 - 7.0	50
61600040	Plastic spiral KW 5	naturlig	5.0 - 20.0	30
61600045	Plastic spiral KW 5	svart	5.0 - 20.0	25
61722851	Plastic spiral KW 5	blå	5.0 - 20.0	25
61600050	Plastic spiral KW 5	gul	5.0 - 20.0	25
61600070	Plastspiral KW 10	naturlig	10.0 - 40.0	30
61722840	Plastspiral KW 10	svart	10.0 - 40.0	25
61722852	Plastspiral KW 10	blå	10.0 - 40.0	25
61600080	Plastspiral KW 10	gul	10.0 - 40.0	25

Senaste uppdatering (27.03.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03\_16