

PCF Kontakt F-SMA och ST(BFOC)

Tillbehör för PCF-kabel, kontaktdon, typ FSMA och ST(BFOC)

PCF-kontaktdon F-SMA och ST(BFOC) för olika kabeltyper och dimensioner, för klämning



Monteringstid

Fördelar

Enkel att montera
Lämplig för fältmontage
Återanvändningsbar då den går att ta bort

Produktegenskaper

Kontakt för kläm- och slits-kontaktering
Tillgänglig för olika kabeldiametrar
(2.2mm och 3.0mm)
Adaptrar tillgängliga vid förfrågan
böjskyddets färg: 50% svart och 50% röd

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC001122

ETIM 5.0 Klassificering: Fiberoptiska kontakter

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001122

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för fiberoptiskt kabel

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

PCF Kontakt F-SMA och ST(BFOC)

Art nr	Benämning
Kontakt FSMA klämma till 3,0 mm kablar	
29136799	PCF kontakt FSMA Klämma 3.0 / 4PC
29136798	PCF kontakt FSMA Klämma 3.0 / 50PC
Kontakt FSMA klämma till 2,2 mm kablar	
29135799	PCF-kontakt don FSMA-klämma 2,2/4ST
29135798	PCF kontakt FSMA Klämma 2.2 / 50PC
Kontakt ST(BFOC) klämma till 3,0 mm kablar	
29126799	PCF kontakt ST (BFOC) Klämma 3.0 / 4PC
29126798	PCF kontakt ST (BFOC) Klämma 3.0 / 50PC
Kontakt ST(BFOC) klämma till 2,2 mm kablar	
29125799	PCF kontakt ST (BFOC) Klämma 2.2 / 4PC
29125798	PCF kontakt ST (BFOC) Klämma 2.2 / 50PC

Senaste uppdatering (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16