

Krympslang PROTECT-C

PROTECT-C-krympslangen med invändigt lim är avsedd särskilt för kemiskt krävande användningsområden. Krympförhållandet är 3:1.

Info

Dubbelväggig



God kemisk resistens



Mekanisk resistens



Vattentät

Fördelar

God kemisk resistens

Hög mekanisk stabilitet

God väderresistens

Högt krympförhållande och självhäftande beläggning

Användningsområden

Det skyddande höljet är särskilt lämpligt mot korrosion och fukt samt för högt utformade komponenter

Produktegenskaper

Självhäftande insida som förbinder mot plast, gummi, neopren, stål och polyeten

Silikonfri

UV-beständig

Inklusive

Plastpåse med längder på 0,6 m

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000217

ETIM 5.0 Class-Description: Krympslang

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000217

Senaste uppdatering (29.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Krympslang PROTECT-C

Övrigt:	ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krympslang
Info:	Dubbelväggig
Färg:	Genomslagshållfasthet: 15 kV/mm
Material:	Krympförhållande: 3:1
Temperaturområde:	Svart
	Tvårbunden modifierad polyolefin, med termoplastisk vidhäftande beläggning på insidan
	Silikon, Kadmium och blyfri
	-55°C till +110°C
	Krympningstemperatur: > 100°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koptillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Krympslang PROTECT-C

Art nr	Produktbeskrivning	Krympområde (mm)	Godstjocklek, krymper +- 0,1 mm	Förp. (m)
61742449	PROTECT-C 3/1 BK	3 - 1	1,0	12
61742450	PROTECT-C 6/2 BK	6 - 2	1,1	9
61742451	PROTECT-C 9/3 BK	9 - 3	1,3	6
61742452	PROTECT-C 12/4 BK	12 - 4	1,7	5,4
61742453	PROTECT-C 18/6 BK	18 - 6	2,0	3,6
61742454	PROTECT-C 24/8 BK	24 - 8	2,5	3

Senaste uppdatering (29.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16