

SILVYN® FCL

SILVYN® FCL - ledningshållare till SILVYN® FPAS



Halogenfri



Maximalt skydd mot vibrationer



Mekanisk resistens



Monteringstid



Robust



Tillförlitlighet



Temperaturbeständig

Fördelar

Snabb montering
Enkel att demontera
Hög mekanisk hållfasthet
Säker fastsättning av slangen
Inga lösa delar

Användningsområden

I kombination med skyddsslang:
SILVYN® FPAS
För snyggt och säkert montage av skyddsslag

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FCL

Produktegenskaper

Demonterbar med skruvmejsel
Slanghållare med lock

Design

Slanghållare med integrerat lock för fastsättning

Övrigt

UV-beständig och väderresistent

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001171 ETIM 5.0 Class-Description: Hållare för skyddsslang
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001171 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Hållare för skyddsslangar
Certifikat:	IEC EN 61386-23
Färg:	Svart (RAL 9005), UV-beständig Grå (RAL 7001)
Material:	PA66 Halogenfri
Temperaturområde:	-50°C till +135°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.



SILVYN® FCL

Art nr	Nominell storlek AD	Hål Ø (mm)	För REIKU-slang med ytterdiameter	Antal / förp.
SILVYN® FCL svart				
55506905	10	5	10	10
55506915	13	5	13	10
55506925	16	5	16	10
55506985	18	6	18	10
55507405	20	6	20	10
55506935	21	6	21	10
55507415	25	6	25	10
55506945	28	6	28	10
55506955	34	6	34	10
55506965	42	6	42	10
55506975	54	6	54	10
SILVYN® FCL grå				
55506900	10	5	10	10
55506910	13	5	13	10
55506920	16	5	16	10
55506980	18	6	18	10
55507400	20	6	20	10
55506930	21	6	21	10
55507410	25	6	25	10
55506940	28	6	28	10
55506950	34	6	34	10
55506960	42	6	42	10
55506970	54	6	54	10

Senaste uppdatering (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produkansvar <http://se.lappgroup.com>
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16