EASY STRIP 2 skal- och kapverktyg

Självjusterande skalningsverktyg med utbytbara patroner/skalningsknivar, flexibel, ergonomisk design, tillförlitlig, även för Teflon/PTFE-kablar







Fördelar

Enkel att hantera tack vare automatisk justering för de olika tvärsnitten vid krimpning
Brett användningsområde genom utbytbara skalhylsor
Adjusting lever for fine-adjustments ensures that the insulation (particular small dimensions) can be removed without damaging the conductors
Hög tillförlitlighet – testad för mer än 150 000 skalningar
Ergonomisk tack vare mjukt handgrepp, optimerad spännvidd för greppet, vinklat huvud och lätt konstruktion

Användningsområden

Utbytbara hylsor gör det möjligt att arbeta med en mängd olika isoleringsmaterial (t.ex. PVC/PTFE) och diametrar med ett enda verktyg
För vanliga kablar och ledningar (90 % av gångerna kan skalningen utföras utan att verktyget behöver ställas in manuellt)

Design

Tillgänglig i två olika utföranden: Pistolform (RA) resp. rak standardversion

Övrigt

Inga MTW-enkelledare 16 mm² kan bearbetas

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000163 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Avisolerings-/skalverktyg
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000163 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Avisolerings-/skalverktyg
Allmänt:	Skalningsområde: 0,02 - 16,0 mm²
Vikt:	136 g
Längd:	Totalmått LxHxB: Standardversion: 191x123x20 mm RA-Version: 144x186x23 mm
Info:	Skärkapacitet: Solida kablar - 1,5 mm² Flexibla ledare - upp till 10 mm²

Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EASY STRIP 2 skal- och kapverktyg

Observera
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

EASY STRIP 2 skal- och kapverktyg

Produktinformation

Art nr	Benämning	För mm²	Färg	För isolering	Insatsens form	Antal / förp.
Verktyg standardversion inkl. en insats						
61735800	EASY STRIP 2 inkl. rak patron	0.02 - 10	svart	PVC etc.	rak	1
61735805	EASY STRIP 2 inkl. V-patron	0.1 - 4	blå	PTFE etc.	V-formad	1
61735807	EASY STRIP inklusive O-kassett	4 - 16	röd	PVC etc.	rund	1
Verktyg RA-version inkl. en insats						
61735813	EASY STRIP RA inkl. rak kassett	0.02 - 10	svart	PVC etc.	rak	1
61735814	EASY STRIP RA inkl. V-kassett	0.1 - 4	blå	PTFE etc.	V-formad	1
61735815	EASY STRIP RA inklusive O-kassett	4 - 16	röd	PVC etc.	rund	1
Hylsor och reservkomponenter						
61735801	X - patron	0.02 - 10	svart	PVC etc.	rak	1
61735803	V - patron	0.1 - 4	blå	PTFE etc.	V-formad	1
61735802	XL - patron	4 - 16	röd	PVC etc.	rund	1
61735806	EASY STRIP 2 stödklor	-	-	-	-	2

Senaste uppdatering (15.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16