

EASY STRIP 2 skal- och kapverktyg

Självjusterande skalningsverktyg med utbytbara patroner/skalningsknivar, flexibel, ergonomisk design, tillförlitlig, även för Teflon/PTFE-kablar



Fördelar

Enkel att hantera tack vare automatisk justering för de olika tvärsnitten vid krimpning

Brett användningsområde genom utbytbara skalhylsor

Adjusting lever for fine-adjustments ensures that the insulation (particular small dimensions) can be removed without damaging the conductors

Hög tillförlitlighet – testad för mer än 150 000 skalningar

Ergonomisk tack vare mjukt handgrepp, optimerad spännvidd för greppet, vinklat huvud och lätt konstruktion

Användningsområden

Utbytbara hylsor gör det möjligt att arbeta med en mängd olika isoleringsmaterial (t.ex. PVC/PTFE) och diametrar med ett enda verktyg

För vanliga kablar och ledningar (90 % av gångerna kan skalningen utföras utan att verktyget behöver ställas in manuellt)

Design

Tillgänglig i två olika utföranden: Pistolform (RA) resp. rak standardversion

Övrigt

Inga MTW-enkelledare 16 mm² kan bearbetas

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000163

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Avisolerings-/skalverktyg

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000163

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Avisolerings-/skalverktyg

Allmänt:

Skalningsområde: 0,02 - 16,0 mm²

Vikt:

136 g

Längd:

Totalmått LxHxB:

Standardversion: 191x123x20 mm

RA-Version: 144x186x23 mm

Info:

Skärkapacitet:

Solida kablar - 1,5 mm²

Flexibla ledare - upp till 10 mm²

EASY STRIP 2 skal- och kapverktyg

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EASY STRIP 2 skal- och kapverktyg

Art nr	Benämning	För mm ²	Färg	För isolering	Insatsens form	Antal / förp.
Verktyg standardversion inkl. en insats						
61735800	EASY STRIP 2 inkl. rak patron	0.02 - 10	svart	PVC etc.	rak	1
61735805	EASY STRIP 2 inkl. V-patron	0.1 - 4	blå	PTFE etc.	V-formad	1
61735807	EASY STRIP inklusive O-kassett	4 - 16	röd	PVC etc.	rund	1
Verktyg RA-version inkl. en insats						
61735813	EASY STRIP RA inkl. rak kassett	0.02 - 10	svart	PVC etc.	rak	1
61735814	EASY STRIP RA inkl. V-kassett	0.1 - 4	blå	PTFE etc.	V-formad	1
61735815	EASY STRIP RA inklusive O-kassett	4 - 16	röd	PVC etc.	rund	1
Hylsor och reservkomponenter						
61735801	X - patron	0.02 - 10	svart	PVC etc.	rak	1
61735803	V - patron	0.1 - 4	blå	PTFE etc.	V-formad	1
61735802	XL - patron	4 - 16	röd	PVC etc.	rund	1
61735806	EASY STRIP 2 stödclor	-	-	-	-	2

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16