

**Splitterbox i plast med masterkabelanslutning, smalt utförande –
M8-portar, 1 signal/port**

SBS 4/LED

Splitterbox i plast, smalt utförande. Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel. Kompakt konstruktion. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Oljeresistent



Utrymmeskrav

Fördelar

Alla inkopplingar av sensorer/aktorer på ett ställe

Kostnadseffektivt och tidsbesparande montage

Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel

Kompakt konstruktion med många anslutningar på liten yta

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation

Maskin- och anläggningsteknik

Automationssystem

Robotapplikationer

Fordonsindustri

Produktegenskaper

Senaste uppdatering (17.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

**Splitterbox i plast med masterkabelanslutning, smalt utförande –
M8-portar, 1 signal/port**

1 signal/port
M8-anslutning för sensorer
M12-anslutning för masterkabel
LED-indikering för matning och aktiv port

Design/Utförande

4 st M8 portar
För liggande montage

Tekniska data

Anslutning:	Port: M8 Box: M12
Märkspänning:	Max 30 V
Märkström:	Max 2 A
Skyddsklass:	IP67
Material insats:	PA
Kontaktresistans:	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Isolationsmotstånd:	$> 10^9 \text{ }\Omega$
LED-indikering:	Matning: Grön Tillslag: Gul
Antal portar:	4 portar/box
Temperaturområde:	-25 °C till +70 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Splitterbox i plast med masterkabelanslutning, smalt utförande –
M8-portar, 1 signal/port

Art nr	Benämning	Portar	Märkspänning (V)	Märkström (A)	Indikering
Splitterbox med masterkabelanslutning och LED-indikering					
83405610	SBS 4/LED 3	4	30	2 A/port	1 LED/port