


## Deciband AHIB

isolerad ändhylsa till ledare med minikrimptätning, liten förpackningsenhet



Halogenfri

### Användningsområden

Förpackningar med isolerade ändhylsor med minikrimpsättning

### Inklusive

Isolerade ändhylsor i standardlängder på band med tio länkade minikrimppåsar med 100 ändhylsor till ledare  
Mini krimplås för individuell separering av påsar

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000005

ETIM 5.0 Class-Description: Ändhylsa till ledare

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000005

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ändhylsa till ledare

Allmänt:

Halogenfri

Material:

Koppar/PP

Yta: tennpläterad

Temperaturområde:

-5°C till +105°C

### Observera

Andra färger och storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**Deciband AHIB**

Art nr	Benämning	För mm <sup>2</sup>	Färg	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Innehåll	Antal / förp.
61794760	Deciband AHIB	0.34	turkos	10,5	6	0,8	0,25	2	0,25	10 x 100	1
61794770	Deciband AHIB	0.5	orange	13,5	8	1,1	0,15	2,5	0,25	10 x 100	1
61794780	Deciband AHIB	0.75	vit	14	8	1,3	0,15	2,8	0,25	10 x 100	1
61794790	Deciband AHIB	1	gul	14,5	8	1,5	0,15	3	0,3	10 x 100	1
61794800	Deciband AHIB	1.5	röd	14,5	8	1,8	0,15	3,4	0,3	10 x 100	1
61794810	Deciband AHIB	2.5	blå	15	8	2,3	0,15	4,2	0,3	10 x 100	1

Senaste uppdatering (06.03.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03.16