

DKB 0325 + DKB 0360 krimptänger

DKB 0325/DKB 0360: Krimptång för pressning av oisolerade kabelskor på 0,35-6,0 mm², krimpprofil: Dornpressning, utmärkt ergonomi på verktyget



Tillförlitlighet

Fördelar

- Låsfunktion för felfri pressning
- Tydligt markerade pressformar
- Mindre kraft krävs för perfekt pressning
- Testad för minst 80 000 pressningar

Användningsområden

Säker pressningstång för oisolerade anslutningar
För oisolerade kabelskor, övriga kontakter och rörkabelskor KR

Produktegenskaper

Löser ut om pressningen måste avbrytas

Standarder/Godkännanden

Testad enligt DIN standard EN 60352-2

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168

ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kabelskor, ändhylsor och skärmanlutning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktidon, ändhylsor till ledare, skärmanlutning

Allmänt:

Justerbart krimpningstryck

Övrigt:

Krimpningsprofil: dornpressning

Observera

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

DKB 0325 + DKB 0360 krimptänger

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

DKB 0325 + DKB 0360 krimpängar

Art nr	Benämning	För mm ²	Pressprofil	Vikt (kg)	Längd (mm)	Antal / förp.
61722110	DKB 0325	0,35 - 2,5	dornpressning	0,35	192	1
61790920	DKB 0360	0,35 - 6	dornpressning	0,35	192	1

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16