

Temflex™ 1500 isoleringstejp

Temflex™ 1500 är en universalelstejp med limskikt i PVC. Den är vattentät och uppfyller kraven i VDE.



God kemisk resistens



Vattentät

Fördelar

Vattentät
Självhäftande på en sida
Resistent mot de flesta lösningsmedel
Självslocknande

Användningsområden

Isoleringstejp av PVC för många användningsområden
Universell elektrisk isoleringstejp för isolering, buntning, märkning.

Standarder/Godkännanden

Typ enl. VDE: typ 5

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
ETIM 5.0 Class-Description: Tejp

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000128
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tejp

Övrigt:

Brottöjning: 170 %
Brottkraft: 20 N/10 mm

Info:

Tjocklek: 0,15 mm

Material:

PVC

Provspänning:

Genomslagshållfasthet: 40 kV/mm

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Termflex™ 1500 isoleringstejp

Temperaturområde: 0 °C till +90 °C

Observera

Termflex™ 1183 är ett registrerat varumärke som tillhör 3M

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Temflex™ 1500 isoleringstejp

Art nr	Benämning	Färg	Längd (m) x bredd (mm) x tjocklek (mm)	Material	Antal / förp.
61721040	Temflex  1015	vit	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721030	Temflex  1015	svart	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721050	Temflex  1015	grön	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721060	Temflex  1015	blå	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721070	Temflex  1015	röd	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721080	Temflex  1015	GN-YE	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721045	Temflex  1015	gul	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721090	Temflex  2515	svart	25.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721100	Temflex  2515	vit	25.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721110	Temflex  2515	blå	25.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721120	Temflex  2515	röd	25.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721130	Temflex  2515	grön	25.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721140	Temflex  2525	svart	25.0 x 25.0 x 0.15	PVC	10

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16